

Garant GRIDLINE

Organizér, 26×24G, Výška čela zásuvek / typ: 50/3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950510 50/3
GTIN	4062406388836
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorňa strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.

Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 26 × 24 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 26 × 24 G.

Obsah:

Organizéry 1K C. 951415: 8 × Vel. 6×6/4; 8 × Vel. 6×6/2; 4 × Vel. 2×6/1

Organizéry – zásuvné deliace doštičky (10 kusov) C. 951275: 2 × Vel. A; 3 × Vel. C

Technický opis

Organizér Výška	25 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	600 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	26
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	650 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
vhodné pre výšku čela zásuvky	50 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	75 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	100 mm

vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	150 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	200 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	250 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	300 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Materiál	Plast
vhodné od výšky čela zásuvky	≥ 50 mm
Výška	25 mm
Šírka v G	26
Hĺbka v G	24
Hĺbka	600 mm
Šírka	650 mm
Hmotnosť	1,689 kg
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Organizér do zásuvky

Príslušenstvo

Žľaby – zásuvné deliace doštičky10-dielna súprava Typ A	951275 A
Žľaby výška 25 mm1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X6/4	951415 6X6/4
Žľaby výška 25 mm1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 2X6/1	951415 2X6/1
Žľaby – zásuvné deliace doštičky10-dielna súprava Typ C	951275 C
Žľaby výška 25 mm1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X6/2	951415 6X6/2