



MultiMaster AMM 300 Plus Štart Akumulátor, Typ: 71293261



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077825 71293261
GTIN	
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s **upínačom nástrojov Starlock** (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).

- **Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).**
- **Plynulá elektronická regulácia otáčok pre optimálny pracovný výkon.**
- **Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk**
- **Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.**

Vďaka upínaču nástrojov Starlock Plus máte prístup k približne 100 kusom príslušenstva FEIN vo výkonnostných triedach Starlock a Starlock Plus.

Náradie MultiTool na prestavbu a renováciu so základným vybavením na rezanie dreva, kovov, sadrokartónu a plastov.

Rozsah balenia:

1× plastový kufrík na náradie, 1× pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pílový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× univerzálny pílový list E-Cut (44 mm).

Vrát. 1× rýchlonabíjačka ALG 80, 2× lítiovo-iónový akumulátor (12 V/3 Ah).

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073834 a 073845.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	12 V
Označenie výrobcu	AMM 300 Plus Start
Upínač nástrojov	Starlock, Starlock Plus
Miera kmitania	11500 - 18000 min ⁻¹
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Hmotnosť	1,5 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kapacita akumulátora	3 Ah
Amplitúda (oscilačný pohyb)	2 × 1,6 Stupeň
Balenie	Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 12 V
Druh produktu	Oscilátor