

**Mitutoyo****Drsnomer SJ210, Typ: SJ210**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	499205 SJ210
GTIN	4946368848273
Trieda položky	44D

## Popis

### Prevedenie:

Prenosné, sieťovo nezávislé oporné systémy na určovanie drsnosti povrchov. Meracia sila 0,75 mN podľa normy DIN/ISO. Samostatná jednotka posuvu pre merania na minimálnom priestore a na upevnenie na statívoch. Fázovo správny Gaussov filter podľa normy DIN EN ISO 16610-21 (nahrádza DIN EN ISO 11562). Automatická ochrana snímača pri preprave. Funkcia automatickej kalibrácie a integrovaná pamäť pre podmienky merania.

- **2,4-palcový TFT farebný displej, elektronicky otáčateľný. Jednotka posuvu integrovaná alebo samostatne použiteľná. Ukladanie meracích údajov a podmienok na pamäťovú kartu Mikro-SD.**
- **Všetky bežné parametre podľa noriem DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a voľne vyberateľné podmienky.**

### Rozsah balenia:

Vrátane jednotky posuvu s dotykovým hrotom, sieťovým adaptérom, kalibračným etalónom a taškou.

### Zvláštne príslušenstvo:

Snímač a snímacia hlava pre malé otvory (od 2,5 mm) č. 499210, opora pre ploché a cylindrické obročky č. 499220 veľ. Z-KUFE, oporné nohy (2 ks) č. 499220 veľ. FUSS, adaptér na upínanie vo výškomere č. 499220 veľ. H-ADAPT, granitový merací stojan č. 499415, dátový kábel č. 498430, tlačiareň č. 498701.

### Upozornenie:

Bezplatný analytický softvér, ako aj ďalšie adaptéry a snímacie hlavy dostupné na vyžiadanie.

## Technický opis

Štandardy drsnosti	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Meracia dráha pozdĺžna	16 mm
Cut-Off ( $\lambda c$ )	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Rýchlosť vnímania hmatom	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
grafické zobrazenie	merací profil, krivka BAC, krivka ADC
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny rozsah merania	360 $\mu$ m
integrovaná tlačiareň	nie
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Kalibrácia	Q1
Kalibrácia	Q2
Druh produktu	Drsnomer

## Služby

KalibráciaŠtandard drsnosti Typ R	029220 R
KalibráciaPrístroj na meranie drsnosti Typ R	029200 R

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ USB2	498430 USB2
Granitový merací stojan s T drážkou	499415
Zvláštne príslušenstvo Typ FUSS	499220 FUSS
Zvláštne príslušenstvo Typ Z-KUFE	499220 Z-KUFE
Snímač / dotyková hlava Typ 6/90	499210 6/90
Zvláštne príslušenstvo Typ H-ADAPT	499220 H-ADAPT

Pripojovací kábel Typ D2	498430 D2
Snímač / dotyková hlava Typ 6/60	499210 6/60
Snímač / dotyková hlava Typ 2,5	499210 2,5
Pripojovací kábel Typ D1	498430 D1