


Garant UNILINE

FIRST AID Wall osadená, pojazdná, Typ: NL**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	978010 NL
GTIN	4062406755744
Trieda položky	90N

Popis**Prevedenie:**

Mobilná kompletná sada na poskytovanie sortimentu prvej pomoci. Veľmi stabilný, dvojstenný podstavec z ocelového plechu, obojstranne použiteľné dierované steny $\square 9 \times 9$ mm v rasti 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Stabilný podstavec antracitovej farby umožňuje jednoduché postavenie a premiestnenie. So 4 vodiacimi kolieskami, $\varnothing 125$ mm, 2 s parkovacou brzdou. Vrátane súpravy prvej pomoci Č. 978051 Veľ. NL

Rozsah balenia:

UNI Wall pojazdný č. 955451 veľ. M; označovacia tabuľa pre UNI Wall č. 955453 veľ. GREEN; UNI Line piktoqram č. 955474 veľ. FIRSAID.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

Technický opis

Séria	Wall
\varnothing kolesa	125 mm
Šírka	600 mm

Hĺbka	750 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Nosnosť	75 kg
Výška	2067 mm
Hmotnosť	69 kg
Úžitková šírka	600 mm
Druh produktu	Stanica prvej pomoci

Príslušenstvo

Prieľadné zakladače Typ 1	956815 1
Upínacia doska s plastovou hmoždinkou Typ 1	955827 1
Súprava plastových hmoždínok a skrutiek Typ 4	955824 4
Plastový box Easyfix Šírka 296	955790 296
Držiaky popruhu Easyfix Typ 2	955765 2
Držiak zásobníka Easyfix Typ 1	955580 1
Držiak náradia Easyfix 90° Úžitková hĺbka 150	955565 150
Piktogram UNI Line Typ FIRSTAD	955474 FIRSTAD
Súprava kolies pre UNI Line 4-dielna Typ 1	955459 1
Označovací nástavec preUNI Wall M Typ GREEN	955453 GREEN
UNI Wallstacionárna Typ M	955450 M
Stanica prvej pomoci na ošetrovanie očíCombibox	098579
Kufrík prvej pomoci Multi Typ 1	098497 1