

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 20×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 900/6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931005 900/6
GTIN	4062406769277
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 24 × 28 G so zásuvkami 20 × 24 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastrí 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

**Technický opis**

Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Počet zásuviek	6

Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	250 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Šírka	600 mm
Úžitková výška	800 mm
Výška	900 mm
Úžitková výška pre zásuvky	800 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×24
Hmotnosť	109 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Počet dvier	0
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

## Príslušenstvo

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 900	931035 900
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931043 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125	931043 125
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150	931043 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 250	931043 250
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	931043 75
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21