

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 20×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 900/7

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931005 900/7
GTIN	4062406769284
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 24 × 28 G so zásuvkami 20 × 24 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Počet dvier	0
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm

Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×24
Výška	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Úžitková výška	800 mm
Hmotnosť	118 kg
Počet zásuviek	7
Šírka	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková výška pre zásuvky	800 mm
Hĺbka	700 mm
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 900	931035 900
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931043 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150	931043 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200	931043 200
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	931043 75
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21