

**Sada kombinovaných klúčov, Počet klúčov: 22****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	613810 22
GTIN	4013288221087
Trieda položky	63F

**Popis****Prevedenie:**

Vhodné najmä pre úzke inštalačné priestory. Kombináciou 7,5° otočnej čeluste s dvojitou šesťhrannou geometriou sa dosiahne zdvojnásobenie upevňovacích bodov. Malý spätný uhol v čelusti zachytí skrutku každých 15°.

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

**Rozsah balenia:**

1 očkoplochý klúč Č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

**Upozornenie:**

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 613610

**Technický opis**

Počet klúčov	22
--------------	----

Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Materiál	Chróm-molybdénová oceľ
Povrch	matne chrómované
Metrická sústava	áno
Palcová merná sústava	nie
Dĺžka prevedenia	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč

## Príslušenstvo

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613800 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 6	613800 6
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613800 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613800 8
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613800 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11	613800 11
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 12	613800 12
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613800 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 14	613800 14
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 15	613800 15
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613800 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613800 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613800 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613800 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 20	613800 20
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 21	613800 21
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 22	613800 22
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 24	613800 24
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 27	613800 27

Očkoploché klúče Rozmer cez steny 30

613800 30

Očkoploché klúče Rozmer cez steny 32

613800 32