



Laserový prístroj na meranie vzdialenosti, Typ: GLM150-27C



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	465560 GLM150-27C
GTIN	4059952614304
Trieda položky	46T

Popis

Prevedenie:

Laserový diaľkomer s robustným krytom odolným voči nárazom, striekajúcej vode a prachu. Podsvietený trojriadkový displej pre optimálnu čitateľnosť. Laserová trieda 2 podľa IEC 825-1. Presnosť na veľké vzdialenosti. Prenos meraní cez Bluetooth do novej aplikácie MeasureOn. Snímky môžete ukladať do internej pamäte a prenášať do počítača cez USB. Integrovaný lítium-iónový akumulátor pre vysokú flexibilitu a prínos k udržateľnosti.

Prevedenie reklamného textu:

Laserový diaľkomer s robustným krytom odolným voči nárazom, striekajúcej vode a prachu. Podsvietený trojriadkový displej pre optimálnu čitateľnosť. Laserová trieda 2 podľa IEC 825-1. Závit statívu 1/4 palcov. Integrovaný 360° snímač sklonu zobrazuje sklon objektu priamo umiestnením telesa a umožňuje nepriame meranie výšky. Na vytváranie digitálnych obrysov, importovanie existujúcich pôdorysov úpravu a exportovanie výsledkov práce, ako aj jednoduché dimenzovanie staveniska. Prenos dát cez Bluetooth®.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného puzdra. vrátane lítium-iónového akumulátora + Micro-USB kábla.

Zvláštne príslušenstvo:

Merací statív č. 468558

Technický opis

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Výpočet plochy a objemu	áno
Hmotnosť	210 g
Dĺžka	142 mm
Závit statívu	1/4 palec
Kapacita akumulátora	3,12 Ah
Snímač naklonenia	360 Stupeň
Nepriame meranie (Pythagoras)	áno
Šírka	64 mm
Vyvolanie posledných meraní	áno
Menovité napätie	3,6 V
Presnosť merania	±1,5 mm
minimálne/maximálne meranie	áno
Výška	28 mm
Druh batérie	Li-Ion
Dodatok/odčítanie	áno
Zásobovanie prúdom	Li-Ion akumulátor
Dosah	150 m
Označenie výrobcu	GLM150-27C
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Rozhranie	USB rozhranie
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Séria	GLM150-27C
Digitálny cieľový vyhľadávač	áno
Laserová trieda podľa IEC 825-1	2
Druh produktu	Prístroj na meranie vzdialenosti

