



**3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-2, Vonkajšie Ø A / kužel: 200/6mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	310655 200/6
GTIN	4019208036748
Trieda položky	36S

## Popis

### Prevedenie:

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

### Použitie:

**Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.**  
Pre hlavy vretena DIN 55029 s **Camlock rozperkami**.

### Norma:

**DIN 702-2.**

### Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.  
1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 sada = 3 kalené sústružnícke čeluste, stupňovité smerom dnu.

### Zvláštne príslušenstvo:

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

### Upozornenie:

Trojčelustové sústružnicke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

DIN 702-2 zodpovedá starej norme DIN 55029.

### Technický opis

Výška bez čelustí H <sub>1</sub>	74,5 mm
Počet rozperných skrutiek	6
Hmotnosť	16,7 kg
Prietok E	55 mm
Výška s čelustami H <sub>2</sub>	107 mm
Veľkosť kužela	6
Vonkajší Ø A	200 mm
Štvorhranný kľúč K	11 mm
maximálne otáčky	4000 min <sup>-1</sup>
Veľkosť rozperných skrutiek	5/8-18
Ø centrovania B	106,4 mm
Norma	DIN 702-2
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhm
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

### Príslušenstvo

Súprava základných čelustí 3dielna, kalená pre typ skľučovadla 200	314000 200
Doraz obrobku Výška h 15	313033 15
Čeluste pre vnútorné upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 200	315200 200
Čeluste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 200	315000 200
Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15

Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká pre typ  
skľučovadla 200

314600 200

Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká pre typ  
skľučovadla 200

314400 200