


Garant UNILINE

**FIRST AID Wall osadená, pojazdná, Typ: DE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	978010 DE
GTIN	4062406755454
Trieda položky	90N

**Popis****Prevedenie:**

Mobilná kompletná sada na poskytovanie sortimentu prvej pomoci. Veľmi stabilný, dvojstenný podstavec z ocelového plechu, obojstranne použiteľné dierované steny  $\square 9 \times 9$  mm v rasti 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Stabilný podstavec antracitovej farby umožňuje jednoduché postavenie a premiestnenie. So 4 vodiacimi kolieskami,  $\varnothing 125$  mm, 2 s parkovacou brzdou. Vrátane súpravy prvej pomoci Č. 978051 Veľ. DE

**Rozsah balenia:**

UNI Wall pojazdný č. 955451 veľ. M; označovacia tabuľa pre UNI Wall č. 955453 veľ. GREEN; UNI Line piktoqram č. 955474 veľ. FIRSAID.

**Povrchová úprava farby:**

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

**Technický opis**

Úžitková šírka	600 mm
Šírka	600 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9x9

Hĺbka	750 mm
Séria	Wall
Nosnosť	75 kg
Výška	2067 mm
Ø kolesa	125 mm
Hmotnosť	69 kg
Druh produktu	Stanica prvej pomoci

## Príslušenstvo

UNI Wallpojazdny Typ M	955451 M
Súprava plastových hmoždinek a skrutiek Typ 4	955824 4
Držiaky popruhu Easyfix Typ 2	955765 2
Súprava kolies pre UNI Line 4-dielna Typ 1	955459 1
Označovaci nástavec preUNI Wall M Typ GREEN	955453 GREEN
Priehľadné zakladače Typ 1	956815 1
Plastový box Easyfix Šírka 296	955790 296
Upínacia doska s plastovou hmoždinkou Typ 1	955827 1
Piktogram UNI Line Typ FIRSTAD	955474 FIRSTAD
Držiak náradia Easyfix 90° Úžitková hĺbka 150	955565 150
Kufrík prvej pomoci Multi Typ 1	098497 1
Stanica prvej pomoci na ošetrovanie očíCombibox	098579
UNI Wallstacionárna Typ M	955450 M
Držiak zásobníka Easyfix Typ 1	955580 1