

Garant**Flexibilný upínač pevný, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360060 1
GTIN	4045197816139
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- **Ocelové základné teleso s integrovaným plným ocelovým kuželom.**
- **Mechanický zverný mechanizmus.**
- **Utiahnutím bočnej upínacej skrutky sa komponent axiálne vtiahne a upne pomocou príslušného upínacieho čapu prostredníctvom 2 upínacích klinov.**
- **Upevnenie je možné pomocou úpiniek, drážkových T-kameňov alebo upínacieho systému s nulovým bodom prostredníctvom upínacieho čapu č. 360066.**
- **Otvor pre upínací systém s nulovým bodom je už k dispozícii.**

Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Jednoduché a presné polohovanie na stole stroja. Upínanie komplexných komponentov, napr. vo výrobe foriem.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínací čap č. 360025 pre veľ. 120, momentový kľúč č. 656050 veľ. 60, výškový prvok č. 360068.

Technický opis

Typ	1
Dĺžka L	144 mm
Výška H	100 mm
Vonkajší Ø D	80 mm
Šírka B	99 mm
Krútiaci moment	10 Nm
Séria	ZeroClamp
Druh produktu	Upínací prvok

Príslušenstvo

Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M12	360025 18M12
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 16M10	360025 16M10
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10	360025 12M10
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16	360025 18M16
Momentové kľúče prepínateľnou račňou Maximálny ťahovací moment 60	656050 60
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10	360025 25M10
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 16M8	360025 16M8
Výškový prvok Typ 1	360068 1