

Garant**Súprava digitálnych strmeňových mikrometrov HCT IP67 a Bluetooth, Rozsah merania: 0-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421577 0-100
GTIN	4067263036692
Trieda položky	41B

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny strmeňový mikrometer IP67 HCT s Bluetooth 5.0 a **12 mm veľkými číslicami** na vysoko kontrastnom displeji. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Vďaka automatickému vypnutiu sa dosahuje veľmi dlhá životnosť batérie. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Meracie vreteno kalené a brúsené. Karbidové meracie plochy. Predĺžená račňa s vysokorýchlostným pohonom. Lakovaný ocelový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulová poloha v akejkoľvek polohe.

Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools).

Bezplatne dostupná pre Android a iOS a aplikáciu HCT Windows (k dispozícii pre Windows). Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vonkajší mikrometer č. 421575. Vrátane nastavovacej mierky.

Technický opis

Počet meracích skrutiek	4
-------------------------	---

Séria	HCT
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Typ batérií	Gombíkový článok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet nastavovacích mierok	3
Počet obsiahnutých batérií	4
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozsah merania	0 - 100 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S2
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

KalibráciaSúprava strmeňových mikrometrov Rozsah merania 0-100	020430 0-100
Kalibrácia DAkkSSúprava strmeňových mikrometrov Rozsah merania 0-100	020440 0-100

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------