

HOLEX**Strojový závitník + jadrový vrták HOLEX Clever Tap, Pre metrický závit: M3-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	146724 M3-12
GTIN	4067263802976
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:**

Po otvorení kazety sa nástroje automaticky vysunú a je možné ich potom bez problémov vybrať. Skladá sa zo strojných závitníkov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a špirálových vrtákov na otvory pod závit veľ. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Obsah:

á 1 strojový závitník M3 – M12 č. 131265 a jadrový vrták č. 114031.

Technický opis

pre metrické závit	M3 – M12
Séria	Clever Tap
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371

Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Príslušenstvo

Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 10,2	114031 10,2
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 2,5	114031 2,5
HOLEX Clever Tap strojový závitníkTyp B DIN 371/376 M M10	131265 M10
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 4,2	114031 4,2
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 6,8	114031 6,8
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 8,5	114031 8,5
HOLEX Clever Tap strojový závitníkTyp B DIN 371/376 M M8	131265 M8
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 3,3	114031 3,3
HOLEX Clever Tap strojový závitníkTyp B DIN 371/376 M M5	131265 M5
HOLEX Clever Tap strojový závitníkTyp B DIN 371/376 M M4	131265 M4
HOLEX Clever Tap strojový závitníkTyp B DIN 371/376 M M6	131265 M6
HOLEX Clever Tap strojový závitníkTyp B DIN 371/376 M M12	131265 M12
Prázdna kazeta Typ 4	146961 4
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 5	114031 5
	131265 M3

HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376 M
M3
