

Garant GREENPLUS

**Ultrazvukový čistič GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC, kyslý, Obsah: 5l****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 088018 5      |
| GTIN             | 4067263733140 |
| Trieda položky   | 01L           |

**Popis****Prevedenie:**

**Ultrazvukový čistič** Garant Green Plus – špičkový výkon s maximálnou flexibilitou. Pracujete s komplexnými geometriami obrobkov a citlivými povrchmi? Potom je séria Sonic Cleaner vyrobená pre vás. Čistiaca linka GARANT GreenPlus, ktorá je špeciálne prispôbena ultrazvukovým systémom, zahŕňa zásadité, kyslé a neutrálne čistiace prostriedky pre širokú škálu materiálov a oblastí použitia. V závislosti od požiadaviek a kontaminácie sa vysoko koncentrované čistiace prostriedky môžu riediť a sú účinné už pri izbovej teplote. Médium sa tak optimálne používa. Dlhá životnosť tiež šetrí čas a peniaze. Všetky Sonic Cleaner sú **bez štítkov, biologicky odbúrateľné, bez VOC a bez silikátov**. Jednoduchá vnútropodniková manipulácia, ochrana vašich zamestnancov a ochrana životného prostredia sú zaistené. Sonic Cleaner AC – **kyslý čistiaci koncentrát bez zápachu**, ktorý sa používa na odstraňovanie železných materiálov. Okrem toho možno odstraňovať aj vodný kameň, oxidy a minerálne usadeniny.

**Použitie:**

Pre ultrazvukové čistiace zariadenia.

Hrdza, vodný kameň, oxidy, minerálne usadeniny, ako aj oleje a tuky.

**Vhodné pre:**

Materiály sú potiahnuté molekulárnym ochranným filmom, ktorý dočasne chráni pred koróziou. Následné procesy povrchovej úpravy alebo kalenia nie sú ovplyvnené.

**Technický opis**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Objem náplne Tekutina  | 5 l                                     |
| Zmiešavací pomer       | 5 - 100 %                               |
| Teplota skladovania    | 20 - 80 °C                              |
| Hodnota pH             | 2,2                                     |
| Udržateľnosť           | GARANT GreenPlus                        |
| Séria                  | GreenPlus                               |
| Atribút Názov produktu | kyslý                                   |
| Druh produktu          | Ultrazvukový silný čistiaci prostriedok |