

**HOLEX****Súprava montážneho náradia, 15-dielna v puzdre na náradie, Počet dielov: 15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	686006 15
GTIN	4062406773526
Trieda položky	66H

**Popis****Prevedenie:**

Kvalitné textilné tašky vybavené praktickým sortimentom nástrojov, ako spoločník pre vaše každodenné úlohy.

**Rozsah balenia:**

Skrutkovač na skrutky s drážkou: 1 ks č. 660701 veľ. 2,5; 3; 3,5; 4

Skrutkovač na skrutky Phillips: 1 ks č. 668401 veľ. 0, 1, 2

Kombinované kliešte: 1 ks č. 702995 veľ. 180

Vodárenské kliešte: 1 ks č. 706145 veľ. 250

Bočné štiepacie kliešte: 1 ks č. 725245 veľ. 160

Zámočnicke kladivo: 1 ks č. 750125 veľ. 300

Nastaviteľný kľúč: 1 ks č. 813961 veľ. 200

Univerzálny nôž: 1 ks č. 845039 veľ. 160

LED baterka: 1 ks Č. 081437 Veľ. ČIERNY

Teleskopický magnetický držiak: 1 ks č. 081650

Textilná taška na náradie na náradie so zapínaním na zasúvaciu pracku: 1 ks č. 692257 veľ. 1

**Upozornenie:**

**Náradie sa dodáva uvoľnené.**

**Technický opis**

Počet dielov	15
--------------	----

Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu	Sortiment nástrojov

## Príslušenstvo

Štiepacie kliešte leštené, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	725245 160
Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte Celková dĺžka 180	702995 180
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1	668401 1
Textilná taška na náradie na náradie so zapínaním na zasúvaciu pracku Typ 1	692257 1
LED baterky batériami Farba BLACK	081437 BLACK
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 2,5	660701 2,5
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 3,5	660701 3,5
Zámočnicke kladivo Hmotnosť bez násady 300	750125 300
Nastaviteľný kľúč s krytom rukoväti Celková dĺžka 200	813961 200
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2	668401 2
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 4	660701 4
Teleskopický magnetický zdvihák	081650
Univerzálny nôž s rukoväťou zo zinku odlievaného pod tlakom 18 mm Celková dĺžka 160	845039 160
Siko kliešte inkoustované, s povlakovanou rukoväťou Celková dĺžka 250	706145 250
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 0	668401 0
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 3	660701 3