

HOLEX**Súprava náradia na elektroniku, 24-dielna v elektrikárskej taške, Počet dielov: 24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	686013 24
GTIN	4062406773540
Trieda položky	66H

Popis**Prevedenie:**

Kvalitné textilné tašky vybavené praktickým sortimentom nástrojov, ako spoločník pre vaše každodenné úlohy.

Rozsah balenia:

Zvinovací meter: 1 ks č. 462014 veľ. 3

Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov dlhých, s guľovou hlavou: 1 ks č. 627225 veľ. 9 (1,5 – 10 mm)

Skrutkovač na skrutky s drážkou, izolované podľa VDE: 1 ks č. 663301 veľ. 3,5; 5,5

Skúšačka napätia: 1 ks č. 665050 veľ. 3

Skrutkovač na skrutky Phillips, izolované podľa VDE: 1 ks č. 668631 veľ. 1, 2

Kombinované kliešte, izolované podľa VDE: 1 ks č. 701852 veľ. 180

Vodárenské kliešte, izolované podľa VDE: 1 ks č. 705746 veľ. 250

Ploché zaoblené kliešte, rovné, izolované podľa VDE: 1 ks č. 713351 veľ. 200

Bočné štiepacie kliešte, izolované podľa VDE: 1 ks č. 725351 veľ. 160

Odizolovacie nástroje: 1 ks Č. 728043 Veľ. 6 – 25

Presný odizolovač, plynule nastaviteľný: 1 ks Č. 728501 Veľ. 016-08

Nastaviteľný kľúč: 1 ks č. 813961 veľ. 200

Univerzálny nôž: 1 ks č. 845039 veľ. 160

LED baterka: 1 ks Č. 081437 Veľ. ČIERNY

Textilná elektrikárska taška: 1 ks č. 692260 veľ. 1

Upozornenie:**Náradie sa dodáva uvoľnené.**

Technický opis

Počet dielov	24
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

LED baterkas batériami Farba BLACK	081437 BLACK
Plochý elektrikársky skrutkovačplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663301 5,5
Skrutkovač na elektroniku na skrutky Phillipsplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2	668631 2
Bočné štiepacie kliešteizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	725351 160
Vodárenské kliešteOpláštenie rukoväti podľa VDE Celková dĺžka 250	705746 250
Jednopolová fázová skúškačka Šírka čepele 3	665050 3
Nastaviteľný kľúč s krytom rukoväti Celková dĺžka 200	813961 200
Presný odizolovač, plynule nastaviteľný Pre Ø vodiča 016-08	728501 016-08
Odizolovacie nástroje pre Ø káblov 6-25	728043 6-25
Ploché zaoblené kliešte rovnéizolované podľa VDE Celková dĺžka 200	713351 200
Plochý elektrikársky skrutkovačplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663301 3,5
Skrutkovač na elektroniku na skrutky Phillipsplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1	668631 1
	845039 160

Univerzálny nôž s rukoväťou zo zinku odlievaného pod tlakom 18 mm Celková dĺžka 160

Textilná elektrikárska taška Typ 1

692260 1

Zvinovací meter Dĺžka pásu 5

462010 5

Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, poniklovaný Počet skrutkovačov 9

627225 9

Vanádiové kombinované kliešte izolované podľa VDE Celková dĺžka 180

701852 180