

Garant**Súprava skrutkovačov pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Počet skrutkovačov: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	625336 9
GTIN	4067263013006
Trieda položky	61C

Popis**Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene** a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masnými rukami. **Čepel'** z chróm-vanádiovkej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Od veľ. TX30 so šesťhranom pre kľúčové pomôcky.

Výhoda:

Vďaka **otvoru v profile Torx®** vhodné aj pre skrutky s poistným kolíkom.

Obsah:

1 skrutkovač Č. 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Technický opis

Otvor v profile Torx®	áno
Ochrana proti odvaleniu	nie
Počet skrutkovačov	9
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ

Materiál rukováti	dvojzložkový haptoprén
Povrch	niklovaný a chrómovaný
Hrot	čierna
Otočný kryt	nie
Gulôčková hlava	nie
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX6	625332 TX6
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX7	625332 TX7
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX8	625332 TX8
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX9	625332 TX9
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX10	625332 TX10
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX15	625332 TX15
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX20	625332 TX20
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX25	625332 TX25
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX30	625332 TX30