



**3čelustové skľučovadlo ocel' cylindrické strediace upínanie, DIN 702-4,
Vonkajší Ø A: 250mm**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	310505 250
GTIN	4019208526973
Trieda položky	36S

Popis

Prevedenie:

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Pre vretená strojov s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Upevnenie skrutkami zozadu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôsobené stroju a potom sústružníckemu skľučovadlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.
1 súprava = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 súprava = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom dnu.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

Upozornenie:

DIN 702-4 zodpovedá starej norme DIN 6350-1.

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

Technický opis

Ø centrovania B	200 mm
Výška s čelustami H ₂	122 mm
Prietok E	76 mm
Hĺbka centrovania C	5 mm
maximálne otáčky	3000 min ⁻¹
Vonkajší Ø A	250 mm
Výška bez čelustí H ₁	82 mm
Štvorhranný kľúč K	12 mm
Hmotnosť	25,6 kg
Norma	DIN 702-4
Materiál	Oceľ
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

Príslušenstvo

Doraz obrobku Výška h 15	313033 15
Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 250	314600 250
Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká pre typ skľučovadla 250	314400 250
Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15
	315200 250

Čeluste pre vnútorné upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 250

Súprava základných čelustí 3dielna, kalená pre typ skľučovadla 250

314000 250

Čeluste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 250

315000 250