



Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: M12FDD2-6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070210 M12FDD2-6
GTIN	4058546029920
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorový vrtací skrutkovač Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s chodom doprava/dolava. Akumulátory REDLITHIUM™ s **monitorovaním jednotlivých článkov** a **indikátorom úroveň nabitia**. Pevné **kovové teleso prevodovky** pre dlhú životnosť. **Kovové rýchloupínacie skľučovadlo FIXTEC** s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.

- **Bezkefový motor POWERSTATE™ pre vyšší výkon v kompaktnom vyhotovení (dĺžka 151 mm).**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ pre inteligentné riadenie výkonu a ochranu proti preťaženiu.**
- **16-stupňové elektronické nastavenie krútiaceho momentu plus stupňa vrtania.**

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítiovo-iónový akumulátor 12 V/6,0 Ah, nabíjačka, spona na opasok, HD box.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814, č. 073815, č. 073829 a č. 073840.

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	35 mm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Označenie výrobcu	M12FDD-602X
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Druh batérie	Li-Ion
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Napätie akumulátora	12 V
maximálne otáčky 2. stupeň	1700 min ⁻¹
Hmotnosť	1,5 kg
maximálny krútiaci moment tvrdý	44 Nm
Kapacita akumulátora	6 Ah
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
typické použitie	Strong
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Uhlový skrutkovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2
Uhlový skrutkovací nástavec Typ WB1	073920 WB1
Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátora MB12	073829 MB12

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC

073840 M1218FC