

**Sortiment bitov KK400 RA s ovládacím nástrojom 17-dielna, Počet dielov: 17****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	676212 17
GTIN	4013288222879
Trieda položky	63H

Popis**Prevedenie:**

Ergonomická 2-zložková rukoväť s priehlbami na uchopenie prstov a príjemným pocitom pre veľmi vysoký prenos sily a prácu bez únavy. Pre otáčanie doľava a doprava (s prepínacou pákou). Integrovaná račna s jemným ozubením (80 zubov/uhol návratu 4,5°) zjednodušuje a urýchľuje skrutkovanie bez zdĺhavého nasadzovania. S držiakom bitov Rapidaptor.

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na **ručné a strojné použitie**. Rukoväť skrutkovača **Kraftform** s rýchlopínačom pre bity 1/4 palcov so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre skrutky Phillips: 1 ks Č. 674200 Veľ. 2/89; 3/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre Pozidriv: Á 1 ks. 674220 veľ. 2/89; 3/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre vnútorný šesťhran: 1 ks Č. 674247 Veľ. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre vnútorný Torx®: 1 ks Č. 674250 Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre drážku: Á 1 ks č. 674260 veľ. 5,5/89

Rukoväť skrutkovača: 1 ks č. 676657 veľ. 6,3

Technický opis

Označenie výrobcu	KK 400 RA súprava 1
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips

Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Bit-šesťhranná stopka	E 6,3
Aktivačné náradie	Násady skrutkovačov
Aktivačné náradie	1 racna na bity 1/4 palca
Aktivačné náradie	račna na orechy 1/4 palca
Druh produktu	Bitový nástroj

Príslušenstvo

Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/89	674200 2/89
Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/89	674200 3/89
Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/89	674220 2/89
Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/89	674220 3/89
Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran / celková dĺžka 3/89	674247 3/89
Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran / celková dĺžka 4/89	674247 4/89
Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran / celková dĺžka 5/89	674247 5/89
Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran / celková dĺžka 6/89	674247 6/89
Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX10	674250 TX10
Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX15	674250 TX15
Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX20	674250 TX20
Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX25	674250 TX25

Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX30	674250 TX30
Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX40	674250 TX40
Bit pre drážku, 1/4 palca E 6,3 Šírka rezu / celá dĺžka 5,5/89	674260 5,5/89
Držiak s T-rukoväťou pre 1/4-palcové bitys integrovanou račňou a rýchloupínacím skľučovadlom Upínací šestřhran 6,3	676657 6,3