


**Súprava bicyklov 3 41-dielne, Počet kusov náradia: 41****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	680701 41
GTIN	4013288211248
Trieda položky	63H

Popis**Prevedenie:**

Súprava náradia na bicykel s račňou, bitom, maticami a držiakom na bity v stiesnenom priestore. Ideálny ako univerzálny spoločník s rôznymi aplikáciami skrutkovania. Kvalitný držiak na bity s posilňovacou rukoväťou Plus pre príjemnú ergonomickú prácu, ktorá vám pomôže vyháňať sa pľuzgierom a mozolom. Zóny s pevným úchopom pre vysokú pracovnú rýchlosť, zóny s mäkkým úchopom pre prenos vysokého krútiaceho momentu. Račňa na bity pre rýchlu prácu, ak pri skrutkovaní nie je možné využitie stroja alebo bežných ručných nástrojov kvôli priestorovým obmedzeniam. Rýchle prepínanie medzi ľavou a pravou rotáciou a naopak pomocou prepínacej páky. Rýchle otáčanie (s palcom) nad ryhovaním na rohatke hlavy. Jednoduchá obsluha len jednou rukou. Ergonomická rohatková hlava/páka: posilňovacie rozmery s dokonale tvarovanými kontaktnými plochami pre prsty. Vďaka priamemu držiaku bitov v rohatkovej hlave najmenšia konštrukcia nástroja pre nízke pracovné výšky. Malý spätný uhol 6° pre presnú prácu. Robustný dizajn z plnej ocele kovanej v zápustke. Krútiaci moment viac ako 65 Nm. Držiak bitov Rapidaptor s rýchloupínacím puzdrom: možno ho použiť ako predĺženie, pre bleskurýchlu výmenu bitov bez potreby pomocného nástroja, dokonca aj pre najmenšie veľkosti bitov len jednou rukou. Pevné bity pre univerzálne použitie. Ručné a strojové matice pre takmer všetky aplikácie. S Take it easy

Vyhľadávač nástrojov s farebným kódovaním podľa veľkosti – pre jednoduché a rýchle vyhledanie požadovaného nástroja.

Pre ľahké uchopenie aj masnými rukami. S guľovým záchytným dorazom. Pre skrutky a matice s hlavou s vonkajším šesťhranom. Vypnuté

Matná pochrómovaná chróm-vanádiová oceľ. Plastové páky na pneumatiky vystužené sklenými vláknami umožňujú bezpečné vyrovnanie pneumatík z ráfika bez poškodenia ráfika.

Popis:

- **Kompaktná 41-dielna súprava skrutkovacích nástrojov pre bicykle, aj pre mobilné použitie.**
- **Praktický sortiment pre vlastnoručné vykonanie montážnych a opravárenských prác.**
- **Nástroje pre najbežnejšie skrutkové profily na cestných bicykloch, horských bicykloch a e-bicykloch.**
- **S vyhľadávačom nástrojov je to jednoduché: farebné kódovanie podľa veľkostí.**
- **Robustná, povrchovo príjemná, kompaktná textilná taška s nízkou hmotnosťou.**
- **Obsahuje dve montážne páky na pneumatiky s dodatočnými funkciami.**

Výhoda:

- **Súprava bicyklov 3 je praktickým sortimentom pre vlastné vykonanie montážnych a opravárenských prác na cestných bicykloch, horských bicykloch a elektrobicykloch. Obzvlášť užitočné: súčasťou balenia je aj prázdna funkcia BitCheck, ktorá môže byť vybavená nástrojmi na cesty. Nižšia hmotnosť pri jazde na bicykli.**
- **Zyklop Mini račna na bity môže byť použitá na dosiahnutie vysokých pracovných rýchlostí. K tomu prispieva vrúbkované koleso, ktoré umožňuje výrazne zrýchliť proces skrutkovania, pretože račna na bity sa musí ovládať len vtedy, keď je skrutka konečne utiahnutá pomocou rukoväte.**
- **Jednoduché prepínanie doľava/doprava pomocou páky na rohatke hlavy.**
- **TZ hroty sú pevné bity s torznou zónou. Torzné bity sa používajú na tlmenie vrcholov krútiaceho momentu v torznej zóne. Tým sa zabráni predčasnému opotrebovaniu a predlžuje sa životnosť bitu.**
- **Matice Zyklop sú vhodné na ručné a strojové použitie (bez nárazu). Sú vybavené guľovým záchytným dorazom a ryhovaním v zadnej časti pre lepšie uchopenie pri ručnom ovládaní. Sú vyrobené z chróm-vanádiovkej ocele, matne pochrómovanej. Vyhľadávač nástrojov Take it easy: s farebným kódovaním podľa veľkosti ako aj označením veľkosti – na jednoduché a rýchle vyhľadanie príslušnej matice.**
- **Plastové páky na pneumatiky vystužené sklenými vláknami umožňujú bezpečné vyrovnanie pneumatík z ráfika bez poškodenia ráfika. Takto zdvíhajte jednu páku na pneumatiky z ráfika, zaveste ju do lúča a pomocou druhej páky na pneumatiky vyťahnite pneumatiku. Obe páky na pneumatiky je možné zacvaknúť do seba, a tak sa nestratia.**
- **1/4-palcový šesťhranný držiak na páke na pneumatiky 9502 umožňuje uchopenie 1/4-palcového bitu. To umožňuje jednoduché zoskrutkovanie.**

Rozsah balenia:

1× račna na bity, 1/4-palcový držiak bitov, 87 mm.

1× ručný držiak na bity 1/4-palcový držiak bitov, 50 mm.

1× konektor, 1/4-palcový držiak bitu na 1/4-palcovom 4-hrannom držiaku.

1× držiak na bity Rapitator s rýchlou výmenou.

na 1 nástavec nástrčného kľúča, 1/4-palcový, pre vonkajší šesťhran SW 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm.

na 1 bit, 1/4-palcový, pre Phillips PH1; PH2; PH3.

na 1 bit, 1/4-palcový, pre vnútorné Torx® TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.

na 1 bit, 1/4-palcový, pre drážku SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.

na 1 bit, 1/4-palcový, pre vnútorný šesťhran, s guľovou hlavou 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

1x páka na pneumatiky so 1/4-palcovým upínaním bitov, 105 mm.

1x páka na pneumatiky s ventilovým vyťahovacím nástrojom, 105 mm.

1x textilná taška

1x pásy so suchým zipsom

Technický opis

Označenie výrobcu	Súprava bicyklov 3
Počet dielov	41
Balenie	Textilné puzdro
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	4-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

Račňový kľúč pre skrutkovacie hroty 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3 Typ 1/4

676645 1/4