

metabo**Akumulátorová uhlová brúska s akumulátorom, Typ: WL9-125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077127 WL9-125
GTIN	4061792225633
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:**

Pevná 18 V uhlová brúska so silným motorom a štíhlou konštrukciou.

- **Metabo Quick na výmenu kotúča bez použitia náradia s rýchlopínacím maticou.**
- **Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia náradia; je možné ho upevniť bez krútenia.**
- **Elektronické bezpečnostné vypnutie: znižuje spätný náraz pri zablokovaní kotúča – pre vysokú ochranu používateľa.**
- **Elektronický mäkký štart na spustenie bez trhnutia.**
- **Ochrana pred opätovným nábehom: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po výmene akumulátora.**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane akumulátora, nabíjačky a metaBOXu. Vrátane ochranného krytu, nosnej príruby, rýchlopínacej matice, prídavnej rukoväti a 3x akumulátora Li-Power.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Označenie výrobcu	W 18 L 9-125 Quick
-------------------	--------------------

Počet obsiahnutých akumulátorov	3
Hmotnosť bez batérie	1,6 kg
Blokovanie opätovného nábehu	áno
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Spínač mŕtveho muža	nie
Balenie	Metabox
Pozvoľný štart	áno
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť vrátane batérie	2,3 kg
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Kapacita akumulátora	4 Ah
Napätie akumulátora	18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	5 m/s ²
Ochrana pred prepätím	áno
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2	073870 5,2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 4	073870 4
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2	073870 2
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55	073890 ASC55