



## Ochranné zváračské nohavice do pásu Splash, tmavoantracitová / sivá, Konfekčná veľkosť DE: 90



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	091504 90
GTIN	4057121031792
Trieda položky	09S

### Popis

#### Prevedenie:

Ochrana pre zváračov vysokej kvality v modernom, dvojfarebnom dizajne. Trvalá a optimálna ochrana pred plameňom počas zvárania. Pohodlné nosenie a zároveň vysoká ochrana. Vysoká stálosť farby vďaka farbeniu indantrénom. Kvalita ťažkej tkaniny 525 g/m<sup>2</sup> je predurčená najmä na intenzívne zváračské práce. Trvalá ochrana proti plameňom – aj po 100 praniach podľa normy EN ISO 15797.

Nohavice do pásu, s pútkami na opasok a gombíkom.

- Na ľavej strane je jedno veľké vrecko s príklopkou a zapínaním na patentky
- Na pravej strane šikmé vrecko na meter s príklopkou a patentkou.
- Vrecká na kolenách so suchým zipsom.

#### Norma:

- EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

#### Upozornenie:

Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.

Zváračské ochranné nohavice do pásu v **tmavej antracitovej/sivej farbe** s gramážou textilu **330 g/m<sup>2</sup>** certifikované podľa **EN11611, trieda 1** pod č. **091485**.

## Technický opis

Označenie výrobcu	Pracovné nohavice do pásu 2161 Splash Proban
Pohlavie	pánske
Konfekčná veľkosť DE	90
Séria	Splash
Zloženie tkaniny	100 % bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny	525 g/m <sup>2</sup>
Pranie	Vhodné na priemyselné pranie
Odev podľa	DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zvaraní
Odev podľa	DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Farba	tmavoantracitová / sivá
Druh produktu	Ochranné zváračské nohavice