


**Garant****Súprava skrutkovačov, Počet nástrojov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953416 8
GTIN	4067263723530
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 953416: 1 ks  
Plochý skrutkovač GARANT č. 660032 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ks  
Skrutkovač pre skrutky Phillips GARANT Č. 667702 Veľ. 0; 1; 2: 1 ks

**Technický opis**

Šírka	200 mm
Šírka v G	8
Hĺbka v G	1
Hĺbka	400 mm
Prevedenie	so skrutkovačom
Počet nástrojov	8
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x16

Druh produktu

Vložka z tvrdenej peny

**Príslušenstvo**

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953416

952001 953416

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 0

667702 0

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 1

667702 1

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 2

667702 2

Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 2,5

660032 2,5

Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 3,5

660032 3,5

Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 4

660032 4

Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 5,5

660032 5,5

Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 6,5

660032 6,5