

**Garant**
**Súprava nástrojov v organizéroch pre 3 zásuvky, Typ: G3**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955051 G3
GTIN	4067263169185
Trieda položky	91A

**Popis**
**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

**Vhodné pre:**

**GARANT dielenské vozíky** s úplne výsuvnými zásuvkami a rastrom zásuviek o rozmere **20 G × 16 G**, resp. 500 × 400 mm (Š × H).

Dielenský vozík č. 914520 – 914582.

**Rozsah balenia:**

Súprava obojstranných vidlicových kľúčov č. 952422 veľ. 10: 1 ks

Súprava obojstranných ockových kľúčov c. 952443 veľ. 8: 1 ks

Súprava skrutkovačov č. 953392 veľ. 9: 1 ks

Súprava klieští c. 954201 veľ. 5: 1 ks

Súprava kladív c. 954666 veľ. 3: 1 ks

Súprava sekáčov, prerážačov, vyrážačov závlačiek č. 954652 veľ. 10: 1 ks

Súprava dielenského príslušenstva č. 954854 veľ. 5: 1 ks

Uhlový skrutkovac 6-hranný na Torx® c. 953141 veľ. 22: 1 ks

## Technický opis

vyplní počet zásuviek	3
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×16
vhodné prevádzkové zariadenie	Dielenský vozík
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

## Príslušenstvo

Súprava obojstranných otvorených kľúčov Počet nástrojov 10	952422 10
Súprava dvojočkových kľúčov, zalomené Počet nástrojov 8	952443 8
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 9	953392 9
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954201 5
Súprava kladív Počet nástrojov 3	954666 3
Súprava sekáčov, prerážačov a vyrážačov závlačiek Počet nástrojov 10	954652 10
Súprava dielenského príslušenstva Počet nástrojov 5	954854 5
Uhlové skrutkovače pre Torx® a 6-hran Počet nástrojov 22	953141 22