

metabo**Akumulátorová excentrická brúska bez akumulátora, Typ: SXALTX125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077317 SXALTX125
GTIN	4061792195189
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:**

Plochá akumulátorová excentrická brúska s ergonomickým dizajnom a nízkou hmotnosťou na prácu bez únavy.

- **Príjemné vedenie brúske v blízkosti povrchu vďaka nízkej celkovej výške.**
- **Plynulá regulácia otáčok na prácu pri otáčkach vhodných pre daný materiál.**
- **Prevádzka s nízkymi vibráciami vďaka veľmi tichému chodu.**
- **Rukoväť s protišmykovým povrchom Softgrip.**
- **Mäkký štart minimalizuje povrchové defekty pri dotyku.**
- **Unikátny bezkefový motor pre maximálnu účinnosť brúsenia aj pri nepretržitej prevádzke.**
- **Brúsny kotúč s viacerými otvormi na účinné odsávanie a dlhšiu životnosť brusiva.**
- **S ľahko vyprázditeľným textilným vreckom na prach na prácu bez vysávača.**
- **Možno ho pripojiť k univerzálnemu vysávaču pomocou pripojovacej objímky 630798000.**
- **Motor a kotúčová brzda umožňujú rýchle odstavenie stroja.**
- **Odnímateľný chránič chráni priľahlé povrchy a zvyšuje životnosť brúsneho kotúča.**
- **S upevňovacím bodom pre bezpečnostné postroje na prácu vo veľkých výškach.**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane brúsneho kotúča, 1× brúsneho papiera, vrecka na prach, šesťhranného kľúča, bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodný brúsny kotúč so 8 otvormi, výrobok č. 567745 a ABRANET výr. č. 567802.

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Miera kmitania	4000 - 10000 min ⁻¹
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Hmotnosť	1,1 kg
Druh batérie	Li-Ion
Ø brúsneho taniera	125 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne vibrácie podľa EN	1,1 m/s ²
Zdvih kmitavého obvodu	2 mm
Označenie výrobcu	SXA 18 LTX 125 BL
Druh produktu	Excentrická brúska