



Držiak skrutkovača na zásobník a prepínateľný rohatkový diel s jemným ozubením „Zyklop Pocket“ s 1/4-palcovými bitmi s račňou a magnetom, Počet dielov: 13



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676635 13
GTIN	4013288221834
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Kompaktný rohatkový diel Zyklop s integrovaným zásobníkom bitov. Vďaka magnetickému priamemu držiaku je 3/8-palcový rohatkový diel zároveň bitovým rohatkovým skrutkovačom s 1/4-palcovým upínačom bitov. Voľne otočná rohatková hlava môže byť upevnená v 5 definovaných polohách. Prepínateľný rohatkový diel s jemným ozubením má 72 zubov a uhol návratu 5°.

Vhodné pre:

1/4 palcové bity so stopkou C 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C6,3 na skrutky Phillips: 1 ks Č. 675520 Veľ. 1/25; 2/25

Bity, dĺžka 25 mm, C6,3 pre Pozidriv: 1 ks Č. 675540 Veľ. 1/25; 2/25

Bity, dĺžka 25 mm, C6,3 pre vnútorný šesťhran: 1 ks Veľ. 3; 4; 5; 6

Bity, dĺžka 25 mm, C6,3 pre vnútorné Torx®: á 1 ks veľ. TX10; TX15; TX20; TX25

Technický opis

Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Označenie výrobcu	8009 Zyklus vrecková súprava 1
Celková dĺžka	133 mm
Uchytenie bitu	D 6,3
Druh produktu	Bitový nástroj

Príslušenstvo

Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675520 1/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675520 2/25
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675540 1/25
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675540 2/25