



## Sortiment bitov „Zyklop Pocket“ s ovládacím nástrojom 17-dielne, Počet dielov: 17



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676230 17
GTIN	4013288223050
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na **ručné a strojné použitie**. Rukoväť skrutkovača **Kraftform** s rýchlopínačom pre bity 1/4 palcov so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Kompaktná račna Zyklop s integrovaným zásobníkom bitov. S obojstrannou račňou s jemnými zubami (72 zubov) a uhlom návratu 5°. Magnetický priamy upínač zmení 3/8-palcovú račňu na bitový skrutkovač s 1/4-palcovým držiakom bitov.

#### Obsah:

Bity, **BiTorsion**, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre Phillips: 1 ks Č. 675520 Vel. 1/25; 2/25

Bity, **BiTorsion**, dĺžka 50 mm, C 6,3, pre Pozidriv: 1 ks Č. 675540 Vel. 1/25; 2/25

Bity, **BiTorsion**, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorný šesťhran: 1 ks Vel. 3; 4; 5; 6

Bity, **BiTorsion**, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre Torx®: 1 ks Č. 675550 Vel. TX10; TX15; TX20; TX25

Nadstavce pre nástrčný kľúč 1/4-palcové, pre vonkajší šesťhran: Á 1 ks vel. 8; 10; 13 mm

Univerzálny držiak: 1 ks s 1/4-palcovým pohonom s vonkajším šesťhranom

Jemnozubá račna Zyklop Pocket: 1 ks Č. 676635 s výklopnou hlavou rohatky

### Technický opis

Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Označenie výrobcu	8009 Zyklop vrecková súprava 2
Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Počet dielov	17
Aktivačné náradie	Rukoväť skrutkovača
teleskopická čepeľ zasunuteľná do rukoväti	nie
Druh produktu	Bitový nástroj

## Príslušenstvo

Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675520 1/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675520 2/25
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675540 1/25
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675540 2/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX10	675550 TX10
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX15	675550 TX15
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX20	675550 TX20
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX25	675550 TX25
	676635 13

Držiak skrutkovača na zásobník a prepínateľný rohatkový  
diel s jemným ozubením „Zyklop Pocket“ s 1/4-palcovými  
bitmi s račňou a magnetom Počet dielov 13

---