

Garant**Skrutkovače pre Torx® a 6-hran, Počet nástrojov: 15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953182 15
GTIN	4067263723417
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenj peny prázdna č. 952001 veľ. 953182: 1 ks

6-hranný skrutkovač GARANT č. 627722 veľ. 2; 2,5: 1 ks

6-hranný skrutkovač GARANT č. 627742 veľ. 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks

Skrutkovač GARANT na skrutky Torx® č. 625332 veľ. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Prevedenie	so skrutkovačom
Šírka v G	8
Šírka	200 mm
Počet nástrojov	15
Hĺbka v G	20
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20

Druh produktu

Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953182

952001 953182

6-hranný skrutkovač, rovný, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesťhran 2

627722 2

6-hranný skrutkovač, rovný, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesťhran 2,5

627722 2,5

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesťhran 3

627742 3

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesťhran 4

627742 4

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesťhran 5

627742 5

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesťhran 6

627742 6

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesťhran 8

627742 8

Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX10

625332 TX10

Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX15

625332 TX15

Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX20

625332 TX20

Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX25

625332 TX25

Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX6

625332 TX6

Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX7

625332 TX7

Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX8

625332 TX8

Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou
Haptoprene Profil Torx® TX9

625332 TX9