

## Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca, Počet nástrojov: 46



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	953743 46
GTIN	2050002075412
Trieda položky	91A

### Popis

#### Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

#### Vhodné pre:

**Dielenské vozíky GARANT** so zásuvkami s plným výsuvom a novým rastrom zásuviek **20 G × 16 G**, resp. 500 × 400 mm (Š × H).

#### Rozsah balenia:

Priecna rukovät GARANT c. 633029 vel. 116: 1 ks

6-hranný nadstavec nástrčného kľúča GARANT č. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 ks

Nadstavec skrutkovača HOLEX na skrutky Phillips č. 631623 vel. 1; 2; 3; 4: 1 ks

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 vel. 953743: 1 ks

Rohatka prepínateľná GARANT c. 632025 vel. 1/4: 1 ks

Násada nástrckového kľúča GARANT pre Torx® c. 631515 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10: 1 ks

Nástrčná rukovät GARANT c. 632829 vel. 146: 1 ks

6-hranný nadstavec skrutkovača GARANT č. 631729 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 ks

Predĺženie GARANT č. 632429 vel. 50; 150: 1 ks

Kardanový kľb GARANT c. 633529 vel. 1/4: 1 ks

Nadstavec plochého skrutkovača HOLEX č. 631613 vel. 3,5; 4; 5,5; 8: 1 ks

Nadstavec skrutkovača HOLEX na skrutky Torx® dlhé č. 631773 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: 1 ks

## Technický opis

Hĺbka	500 mm
Počet nástrojov	46
Prevedenie	s nástrčným kľúčom
Šírka	200 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	8
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×20
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953743	952001 953743
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 10	631225 10
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 11	631225 11
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 12	631225 12
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 13	631225 13
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 14	631225 14
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 4	631225 4
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 4,5	631225 4,5
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 5	631225 5
	631225 5,5

6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 5,5

6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 6 631225 6

6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 7 631225 7

6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 8 631225 8

6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 9 631225 9

Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E10 631515 E10

Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E4 631515 E4

Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E5 631515 E5

Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E6 631515 E6

Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E7 631515 E7

Vložka nástrčného kľúča, 1/4 palca pre Torx® Profil Torx® E8 631515 E8

Zásuvka na skrutkovač pre drážku, 1/4 palca Šírka čepele 3,5 631613 3,5

Zásuvka na skrutkovač pre drážku, 1/4 palca Šírka čepele 4 631613 4

Zásuvka na skrutkovač pre drážku, 1/4 palca Šírka čepele 5,5 631613 5,5

Zásuvka na skrutkovač pre drážku, 1/4 palca Šírka čepele 8 631613 8

Zásuvka na skrutkovač pre Phillips, 1/4 palca Veľkosť krížovej drážky 1 631623 1

Zásuvka na skrutkovač pre Phillips, 1/4 palca Veľkosť krížovej drážky 2 631623 2

Zásuvka na skrutkovač pre Phillips, 1/4 palca Veľkosť krížovej drážky 3 631623 3

Zásuvka na skrutkovač pre Phillips, 1/4 palca Veľkosť krížovej drážky 4 631623 4

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šesťhran 2,5 631729 2,5

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šesťhran 3 631729 3

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šesťhran 4 631729 4

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šesťhran 5 631729 5

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šesťhran 6 631729 6

Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlhé Profil Torx® TX10	631773 TX10
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlhé Profil Torx® TX15	631773 TX15
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlhé Profil Torx® TX20	631773 TX20
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlhé Profil Torx® TX25	631773 TX25
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlhé Profil Torx® TX30	631773 TX30
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlhé Profil Torx® TX40	631773 TX40
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlhé Profil Torx® TX8	631773 TX8
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®dlhé Profil Torx® TX9	631773 TX9
Obojstranná račna, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632025 1/4
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632429 150
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632429 50
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 146	632829 146
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
Univerzálny kĺb 1/4 palca Typ 1/4	633529 1/4