


**Súprava príslušenstva 1/2, Počet nástrojov: 23****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953755 23
GTIN	4067263723622
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

Dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rastrom zásuviek **20 G × 16 G**, resp. 500 × 400 mm (Š × H).

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 953755: 1 ks

12-hranná hlavica HOLEX č. 642520 veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ks

6-hranná násada skrutkovača HOLEX č. 643313 veľ. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	20
Šírka v G	8
Hĺbka	500 mm
Počet nástrojov	23
Šírka	200 mm

Prevedenie	s nástrčným kľúčom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953755	952001 953755
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642520 10
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642520 11
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642520 12
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642520 13
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642520 14
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642520 15
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642520 16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642520 17
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642520 18
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642520 19
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642520 21
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642520 22
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642520 24
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642520 27
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642520 30
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642520 32
6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý Šestšhran 10	643313 10
6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý Šestšhran 12	643313 12

6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý Šesthran 14	643313 14
6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý Šesthran 5	643313 5
6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý Šesthran 6	643313 6
6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý Šesthran 7	643313 7
6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý Šesthran 8	643313 8