



Súprava skrutkovacích hrotov 71-dielna, Počet dielov: 71



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675597 71
GTIN	4067263107125
Trieda položky	62F

Popis

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: 3 ks veľ. 1; 4 ks veľ. 2; 2 ks veľ. 3
 Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: 3 ks veľ. 1; 4 ks veľ. 2; 2 ks veľ. 3
 Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 1 ks veľ. 2,5; 3; 4; 5; 6
 Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran s guľovou hlavou: 1 ks veľ. 2,5; 3; 4; 5; 6
 Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: 1 ks veľ. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
 2 ks veľ. TX20; TX25
 Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 1 ks veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
 Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks veľ. 4; 4,5; 5,5; 6,5
 Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na TRI-WING®: 1 ks veľ. 2; 4; 5
 Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na TORQ-SET®: 1 ks veľ. 6; 8; 10
 Adaptér: 1 ks stopka na bity C 6,3 – 1/4-palcový štvorhran
 Bity, dĺžka 75 mm, E 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks veľ. 1; 2
 Bity, dĺžka 75 mm, E 6,3, na Pozidriv: 1 ks veľ. 1; 2
 Bity, dĺžka 75 mm, E 6,3, na vnútorné Torx®: 1 ks veľ. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Stopka s magnetom: 1 ks
 Stopka s rýchlospojkom: 1 ks

Technický opis

Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač s otvorom
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na Tri-Wing
Výstupný profil	Súprava skrutkovačov Torq
Bit-šesthranná stopka	C 6,3
Počet dielov	71
Farebné kódovanie	nie
Druh produktu	Bitový nástroj