

**Garant****6-hranné uhlové skrutkovače/krátke skrutkovače, Počet nástrojov: 15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952892 15
GTIN	4067263723172
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 952892: 1 ks

Súprava 6-hranných uhlových skrutkovacov GARANT č. 627132 veľ. 9: 1 ks

Krátky plochý skrutkovač GARANT č. 664122 veľ. 4; 5,5; 6,5: 1 ks

Krátky skrutkovač pre skrutky Phillips GARANT č. 667722 veľ. 0; 1; 2: 1 ks

**Technický opis**

Hĺbka	250 mm
Šírka	200 mm
Hĺbka v G	10
Počet nástrojov	15
Prevedenie	so skrutkovačom
Šírka v G	8

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x10
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s prídržnou guľôčkouchrómovaná Počet skrutkovačov 9	627132 9
Skrutkovač na drážky, krátky, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 4	664122 4
Skrutkovač na drážky, krátky, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 5,5	664122 5,5
Skrutkovač na drážky, krátky, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 6,5	664122 6,5
Skrutkovač pre skrutky Phillips, krátky, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 0	667722 0
Skrutkovač pre skrutky Phillips, krátky, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 1	667722 1
Skrutkovač pre skrutky Phillips, krátky, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 2	667722 2
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 952892	952001 952892