



Sortiment nástrojov mechaniky „BIG Basic Move“ 90-dielna, Počet kusov náradia: 90



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680106 90
GTIN	4003773086222
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Rozsiahly sortiment nástrojov s celkovým počtom 90 značkových nástrojov, z ktorých 12 je od KNIPEX vo vysokokvalitnom kufríku na náradie. S mobilnou jednotkou a teleskopickou rukoväťou.

Kufrík z ABS s celohliníkovým rámom.

Obsah:

Bočné štiepacie kliešte: 1 ks dĺžka 160 mm

Silové stranové štiepacie kliešte: 1 ks dĺžka 200 mm

Kompaktné pákové nožnice CoBolt®: 1 ks č. 731752 veľ. 200

Multifunkčný kľúč TwinKey®: 1 ks č. 623550

Ploché zaoblené kliešte s reznou hranou a rovnými čelustami: 1 ks

Ploché zaoblené kliešte s reznou hranou a zahnutými čelustami: 1 ks

Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips®: 1 ks č. 726620 veľ. 140

Vodárenské kliešte Cobra®: 1 ks č. 705800 veľ. 250

Kliešťový kľúč: 1 ks č. 813702 veľ. 250

Univerzálny odizolovací nástroj ErgoStrip®: 1 ks Č. 728091 Veľ. 8-13

Sklopný vreckový káblový nôž: 1 ks č. 844610 veľ. 1

Vodováha: 1 ks dĺžka 220 mm

Súprava kovových rační Zyklop, 1/4 palca: 1 ks č. 630295 veľ. S (28-dielna)
 Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s guľovou hlavou s držiakom: 1 ks 1,5 – 10 mm, 9-dielna
 Súprava očkoplochých kľúčov v držiaku: 1 ks 6 – 19 mm, 12-dielna
 Automatický jamkovač: 1 ks 60 N – 130 N
 Súprava vyrážačov závlačiek: 1 ks, Ø 3 – 10 mm, 6-dielna
 Drevený skladací meter: 1 ks dĺžka 2 metre
 Zámočnicke kladivo: 1 ks Veľ. 300 g
 Skrutkovač na skrutky Phillips: Po 1 ks č. 668260 veľ. 1; 2; 3
 Skrutkovač na Pozidriv: Po 1 ks č. 668270 veľ. 1; 2; 3
 Plochý skrutkovač: 1 ks Č. 662200 Veľ. 3,5; 4
 Plochý skrutkovač s úderovou koncovkou: 1 ks Č. 660300 Veľ. 5,5; 7; 9
 Skrutkovač pre vnútorné skrutky Torx®: 1 ks Č. 625500 Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Skrutkovač na elektroniku pre skrutky Philips: 1 ks Č. 668800 Veľ. 00; 0
 Plochý skrutkovač pre elektroniku: 1 ks Č. 664600 Veľ. 1,5; 2,5
 Kufor na náradie: 1 ks č. 692613 veľ. 1

Upozornenie:**Dodáva sa s roztriedenými nástrojmi v kufříku na náradie.****Technický opis**

Druh produktu	Sortiment nástrojov
---------------	---------------------

Príslušenstvo

Kompaktné pákové nožnice CoBolt® s vybraním na britoch Celková dĺžka 200	731752 200
Multifunkčný kľúč TwinKey®	623550
Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips® Celková dĺžka 140	726620 140
Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 250	705800 250
Kliešťový kľúč Celková dĺžka 250	813702 250
Univerzálny odizolovací nástroj ErgoStrip® pre Ø káblov 8-13	728091 8-13
Elektrikársky skladací nôž Typ 1	844610 1
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca28-dielne Typ S	630295 S

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepelou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 1	668260 1
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepelou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 2	668260 2
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepelou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 3	668260 3
Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, s čepelou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 1	668270 1
Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, s čepelou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 2	668270 2
Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, s čepelou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 3	668270 3
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepel b 3,5	662200 3,5
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepel b 4	662200 4
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou konečkou Šírka čepel b 5,5	660300 5,5
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou konečkou Šírka čepel b 7	660300 7
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou konečkou Šírka čepel b 9	660300 9
Skrutkovač, pre Torx®, Profil Torx® TX10	625500 TX10
Skrutkovač, pre Torx®, Profil Torx® TX15	625500 TX15
Skrutkovač, pre Torx®, Profil Torx® TX20	625500 TX20
Skrutkovač, pre Torx®, Profil Torx® TX25	625500 TX25
Skrutkovač, pre Torx®, Profil Torx® TX30	625500 TX30
Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsTyp micro Veľkosť krížovej drážky 0	668800 0
Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsTyp micro Veľkosť krížovej drážky 00	668800 00
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro Šírka čepel b 1,5	664600 1,5
	664600 2,5

Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro Šírka čepele b
2,5

Kufor na náradie „BIG Basic Move“ Typ 1

692613 1