



Sortiment nástrojov mechaniky „Robust45 Move“ 90-dielna, Počet kusov náradia: 90



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680108 90
GTIN	4003773086239
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Rozsiahly sortiment nástrojov s celkovým počtom 90 značkových nástrojov, z ktorých 12 je od KNIPEX vo vysokokvalitnom kufríku na náradie. S mobilnou jednotkou a teleskopickou rukoväťou.

Polypropylénový kufrík pre najťažšie prevádzkové podmienky: Prachotesný, vodeodolný a teplotne odolný.

Obsah:

Bočné štiepacie kliešte: 1 ks dĺžka 160 mm

Silové stranové štiepacie kliešte: 1 ks dĺžka 200 mm

Kompaktné pákové nožnice CoBolt®: 1 ks č. 731752 veľ. 200

Multifunkčný kľúč TwinKey®: 1 ks č. 623550

Ploché zaoblené kliešte s reznou hranou a rovnými čelustami: 1 ks

Ploché zaoblené kliešte s reznou hranou a uhlovými čelustami: 1 ks

Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips®: 1 ks č. 726620 veľ. 140

Vodárenské kliešte Cobra®: 1 ks č. 705800 veľ. 250

Kliešťový kľúč: 1 ks č. 813702 veľ. 250

Univerzálny odizolovací nástroj ErgoStrip®: 1 ks Č. 728091 Veľ. 8-13

Sklopný vreckový káblový nôž: 1 ks č. 844610 veľ. 1

Vodováha: 1 ks dĺžka 220 mm
 Zyklop kovová rohatková súprava, 1/4 palcov: 1 ks č. 630295 veľ. S (28-dielna)
 Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s guľovou hlavou a držiakom: 1 ks 1,5 – 10 mm, 9-dielny
 Súprava otvorených kľúčov v držiaku: 1 ks 6 – 19 mm, 12-dielny
 Automatický jamkovač: 1 ks 60 N – 130 N
 Súprava ovládača závlačky: 1 ks, Ø 3 – 10 mm, 6-dielny
 Drevený skladací meter: 1 ks dĺžka 2 m
 Zámočnícke kladivo: 1 ks Veľ. 300 g
 Skrutkovač na skrutky Phillips: 1 ks č. 668260 veľ. 1; 2; 3
 Skrutkovač na Pozidriv: 1 ks č. 668270 veľ. 1; 2; 3
 Plochý skrutkovač: 1 ks Č. 662200 Veľ. 3,5; 4
 Plochý skrutkovač s dorazovou klapkou: 1 ks Č. 660300 Veľ. 5,5; 7; 9
 Skrutkovač pre vnútorné Torx®: 1 ks Č. 625500 Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Skrutkovač na elektroniku pre skrutky Phillips: 1 ks Č. 668800 Veľ. 00; 0
 Plochý skrutkovač pre elektroniku: 1 ks Č. 664600 Veľ. 1,5; 2,5
 Kufor na náradie: 1 ks „Robust45 Move“

Upozornenie:

Dodáva sa s roztriedenými nástrojmi v kufříku na náradie.

Technický opis

Druh produktu	Sortiment nástrojov
---------------	---------------------

Príslušenstvo

Kompaktné pákové nožnice CoBolt® s vybraním na britoch Celková dĺžka 200	731752 200
Multifunkčný kľúč TwinKey®	623550
Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips® Celková dĺžka 140	726620 140
Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 250	705800 250
Kliešťový kľúč Celková dĺžka 250	813702 250
Univerzálny odizolovací nástroj ErgoStrip® pre Ø káblov 8-13	728091 8-13
Elektrikársky skladací nôž Typ 1	844610 1
	630295 S

Súprava nástrčných kľúčovštvorhan 1/4 palca28-dielne
Typ S

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepelou z guľatej ocele
Veľkosť krížovej drážky 1

668260 1

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepelou z guľatej ocele
Veľkosť krížovej drážky 2

668260 2

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepelou z guľatej ocele
Veľkosť krížovej drážky 3

668260 3

Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, s čepelou z guľatej ocele
Veľkosť krížovej drážky 1

668270 1

Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, s čepelou z guľatej ocele
Veľkosť krížovej drážky 2

668270 2

Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, s čepelou z guľatej ocele
Veľkosť krížovej drážky 3

668270 3

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 3,5

662200 3,5

Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka
čepele b 4

662200 4

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou
konečkou Šírka čepele b 5,5

660300 5,5

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou
konečkou Šírka čepele b 7

660300 7

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou
konečkou Šírka čepele b 9

660300 9

Skrutkovač, pre Torx®, Profil Torx® TX10

625500 TX10

Skrutkovač, pre Torx®, Profil Torx® TX15

625500 TX15

Skrutkovač, pre Torx®, Profil Torx® TX20

625500 TX20

Skrutkovač, pre Torx®, Profil Torx® TX25

625500 TX25

Skrutkovač, pre Torx®, Profil Torx® TX30

625500 TX30

Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsTyp micro
Veľkosť krížovej drážky 0

668800 0

Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsTyp micro
Veľkosť krížovej drážky 00

668800 00

664600 1,5

Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro Šírka čepele b
1,5

Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro Šírka čepele b
2,5

664600 2,5