



Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: 71132461



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070200 71132461
GTIN	4014586898872
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

2- a 4-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač

- Pre presné výsledky vrtania a doťahovania skrutiek.
- Elektronická regulácia otáčok pre plynulé a bezpečné vrtanie a skrutkovanie, otáčanie vpravo/vľavo.
- Pevné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.
- Dobrá vyváženosť hmotnosti a ergonómia s vložkami Softgrip pre trvalé použitie nevytvárajúca únavu.
- Maximálny pracovný pokrok s akumulátormi AMPShare 18 V ProCore: Technológia COOLPACK 2.0 zaručuje o 135 % dlhšiu výdrž akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora poskytujú o 87 % viac energie ako bežné akumulátory.

2-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s bezkefovým motorom a rozhraním QuickIN.

Dokonale sa hodí na vrtanie a rezanie vnútorných závitov do 10 mm.

- Mechanické nastavenie ťahovacieho momentu.
- Kompaktný dizajn.
- Bezkefový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhou životnosťou.

Rozsah balenia:

Vrtacie skľučovadlo QuickIN, spona na opasok, držiak bitov, L-BOXX

Upozornenie:

Vhodné akumulátory, nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073851 – 073866.

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	50 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	2000 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
typické použitie	Strong
Označenie výrobcu	ABS 18 Q AS Select
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny krútiaci moment mäkký	38 Nm
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Napätie akumulátora	18 V
Rozsah upínania rýchlosklúčovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Balenie	systémový kufr (L-Boxx)
maximálne otáčky 1. stupeň	450 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	4-stupňová prevodovka. 18V
USP2	vhodné na drevo a oceľ, rozsah upínania rýchlopínacieho sklúčovadla 1,5 – 13, bez akumulátora

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov Typ 92604324	073832 92604324
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073837 FE18

