

Garant

Súprava na rezanie závitov s univerzálnym závitníkom, Pre metrický závit: M3-12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	145314 M3-12
GTIN	4067263118367
Trieda položky	11K

Popis

Prevedenie:

Stabilná plechová kazeta s úchytom a 2 excentrickými zámkami. Každý nástroj je so zreteľom na prepravu bezpečne uložený v penovej výplni a vďaka prehľadnému usporiadaniu je ihneď po ruke. Závitníky sa po otvorení veka automaticky vysunú. Podrobný popis nástrojov nájdete pri jednotlivých produktoch.

Obsah:

3 jednorezné závitníky Č. 131450: Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
 1 závitové očko Č. 140300: Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
 1 špirálový vrták Č. 114150: Veľ. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
 1 prestaviteľné vratidlo Č. 148410: Veľ. 1; 2
 1 držiak nástrojov s račnou č. 148701: Veľ. 85
 1 držiak závitového očka Č. 149310: Veľ. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
 1 závitová šablóna Č. 477000: Veľ. M/W
 1 skrutkovač Č. 664300: Veľ. 3×60

Technický opis

Šírka	223 mm
Výška	55 mm

Délka	420 mm
pre metrické závity	M3 – M12
Druh závitu	M
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Druh produktu	Závitové očka

Príslušenstvo

Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 10,2	114150 10,2
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 2,5	114150 2,5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 3,3	114150 3,3
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 4,2	114150 4,2
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 5	114150 5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 6,8	114150 6,8
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 8,5	114150 8,5
Univerzálny závitníkrátky M M10	131450 M10
Univerzálny závitníkrátky M M12	131450 M12
Univerzálny závitníkrátky M M3	131450 M3
Univerzálny závitníkrátky M M4	131450 M4
Univerzálny závitníkrátky M M5	131450 M5
Univerzálny závitníkrátky M M6	131450 M6
Univerzálny závitníkrátky M M8	131450 M8
Závitové očka6g M M10	140300 M10
Závitové očka6g M M12	140300 M12
Závitové očka6g M M3	140300 M3
Závitové očka6g M M4	140300 M4
Závitové očka6g M M5	140300 M5
Závitové očka6g M M6	140300 M6
Závitové očka6g M M8	140300 M8

Prázdna plechová kazeta na sadu na rezanie závitov Pre metrický závit M3-12	145605 M3-12
Vratidlo, nastaviteľné Typ 1	148410 1
Vratidlo, nastaviteľné Typ 2	148410 2
Držiak nástrojov s račnou Celková dĺžka 85	148700 85
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 20X5	149310 20X5
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 20X7	149310 20X7
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 25X9	149310 25X9
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 30X11	149310 30X11
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 38X14	149310 38X14
Závitová šablóna pre závit M/W	477000 M/W