

Garant**Súprava na rezanie jemných závitov v plechovej kazete, pre metrický jemný závit: MF3-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	145809 MF3-20
GTIN	4067263118374
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Stabilná plechová kazeta s úchytom a 2 zámkami. Každý nástroj je so zreteľom na prepravu bezpečne uložený v penovej výplni a vďaka prehľadnému usporiadaniu je ihneď po ruke. Podrobný popis nástrojov nájdete pri jednotlivých produktoch.

Obsah:

- 1 súprava ručných závitníkov Č. 130470: Veľ. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
- 1 závitové očko Č. 141050: Veľ. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
- 1 prestaviteľné vratidlo Č. 148410: Veľ. 1; 3
- 1 držiak závitového očka Č. 149310: Veľ. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
- 1 držiak nástrojov s račňou č. 148701: Veľ. 85; 110
- 1 závitová šablóna Č. 477000: Veľ. M/W
- 1 skrutkovač Č. 664300: Veľ. 3×60

Technický opis

Druh závitú	MF
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň

Druh produktu

Závitové očka

Príslušenstvo

Ručné závitníky sada MF 10X1	130470 10X1
Ručné závitníky sada MF 12X1,5	130470 12X1,5
Ručné závitníky sada MF 14X1,5	130470 14X1,5
Ručné závitníky sada MF 16X1,5	130470 16X1,5
Ručné závitníky sada MF 18X1,5	130470 18X1,5
Ručné závitníky sada MF 20X1,5	130470 20X1,5
Ručné závitníky sada MF 3X0,35	130470 3X0,35
Ručné závitníky sada MF 4X0,5	130470 4X0,5
Ručné závitníky sada MF 5X0,5	130470 5X0,5
Ručné závitníky sada MF 6X0,75	130470 6X0,75
Ručné závitníky sada MF 8X1	130470 8X1
Závitové očkaHSS MF 10X1	141050 10X1
Závitové očkaHSS MF 12X1,5	141050 12X1,5
Závitové očkaHSS MF 14X1,5	141050 14X1,5
Závitové očkaHSS MF 16X1,5	141050 16X1,5
Závitové očkaHSS MF 18X1,5	141050 18X1,5
Závitové očkaHSS MF 20X1,5	141050 20X1,5
Závitové očkaHSS MF 4X0,5	141050 4X0,5
Závitové očkaHSS MF 5X0,5	141050 5X0,5
Závitové očkaHSS MF 6X0,75	141050 6X0,75
Závitové očkaHSS MF 8X1	141050 8X1
Prázdna plechová kazeta na sadu na rezanie jemných závitov pre metrický jemný závit MF3-20	145815 MF3-20
Vratidlo, nastaviteľné Typ 1	148410 1
Vratidlo, nastaviteľné Typ 3	148410 3

Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 20X7	149310 20X7
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 25X9	149310 25X9
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 30X11	149310 30X11
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 38X10	149310 38X10
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 45X14	149310 45X14
Závitová šablóna pre závit M/W	477000 M/W