

Yale

Univerzálny valec YS, Tlaková sila / zdvih (t / mm): 10/250



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 086060 10/250 |
| GTIN | 4025092150101 |
| Trieda položky | 08Y |

Popis

Prevedenie:

Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú **metrickej rade noriem**, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. **100 % kompatibilita** so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.

Univerzálne valce sa vyznačujú extrémne **dobrou odolnosťou voči bočnému zaťaženiu**, disponujú pružným spätným ťahom a iba jednou hadicovou prípojkou s rýchlospojkou.

Použitie:

Pre všetky tlakové práce, ktoré vyžadujú veľkú silu a malé rozmery. Ideálne na použitie v zariadeniach a dielenských lisochoch vďaka štandardným metrickým upevňovacím závitom.

Použiteľné vo všetkých polohách.

Rozsah balenia:

Vrátane tlakovej prípojky 3/8-NPT. Dodávka sa uskutoční pripravená na prevádzku vrátane objímky spojky, tlačného kusu z kalenej ocele (pečiatky) a upevňovacieho závitú **bez** pripojovacích vedení a adaptéra.

Upozornenie:

Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.

Hydraulické ručné čerpadlo pozri Č. 086050, hydraulická hadica Č. 086081, manometer Č. 086087.

Technický opis

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Výška zdvihu | 250 mm |
| Hmotnost | 5,5 kg |
| Stavebná dĺžka po zasunutí | 352 mm |
| Množstvo oleja | 363 ml |
| maximálna tlaková sila | 100 kN |
| Valec vonkajší Ø | 57 mm |
| Druh produktu | Hydraulický valec |

Príslušenstvo

| | |
|---|--------------|
| Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 2/2 | 086050 2/2 |
| Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 2 | 086081 2 |
| Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 2/4 | 086050 2/4 |
| Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 2/0,7 | 086050 2/0,7 |
| Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 3 | 086081 3 |
| Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 1 | 086081 1 |
| Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 1/0,7 | 086050 1/0,7 |
| Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 6 | 086081 6 |