

## PRYOR

Sada vymeniteľných vyrážačov číslíc a písmen normálne písmo 0 – 9 a A – Z,  
Výška písma: 4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085480 4
GTIN	5022044020306
Trieda položky	08W

### Popis

#### Prevedenie:

Vysoko presný raziaci nástroj pre rýchle a racionálne označenie s **viacerými písmenami a číslami súčasne**.

#### Použitie:

Na označovanie materiálov (napr. typový štítok, nástroje, diely stroja atď.) s **pevnosťou do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Rozsah balenia:

100 typov razidiel  
12 dištančných dielov (výška písma 5 mm: 6 kusov)  
1 pinzeta  
1 šesťhranný kľúč  
1 držiak  
v plastovej krabici.

#### Náhradný diel:

Jednotlivé typy je možné objednať pod Č. 085481 s údajom o požadovanej výške písma / type (napr. Č. 085481 Veľ. 3/E).

### Technický opis

Počet použiteľných typov prístrižníka	9
Šírka typu prístrižníka	4 mm
Dĺžka typu prístrižníka	8 mm
Dĺžka typu prístrižníka	19,05 mm
Výška písma	4 mm
Dĺžka držiaka prístrižníka	39 mm
Druh produktu	Držiak ručného razidla

## Príslušenstvo

Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/N	085481 4/N
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4//	085481 4//
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/8	085481 4/8
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4LEER	085481 4LEER
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/0	085481 4/0
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/B	085481 4/B
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/9	085481 4/9
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/5	085481 4/5
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/M	085481 4/M
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/-	085481 4/-
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/E	085481 4/E

Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/H	085481 4/H
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/P	085481 4/P
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/.	085481 4/.
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/7	085481 4/7
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/,	085481 4/,
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/S	085481 4/S
Držiak znakov oceľový, jednotlivý k sade č. 085480 vhodné pre výšku písma 4-5	085482 4-5
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/Q	085481 4/Q
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/C	085481 4/C
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/W	085481 4/W
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/1	085481 4/1
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/L	085481 4/L
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/4	085481 4/4
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/D	085481 4/D
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/Z	085481 4/Z
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/3	085481 4/3
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/U	085481 4/U
	085481 4/O

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/O

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/I

085481 4/I

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/6

085481 4/6

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/J

085481 4/J

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/G

085481 4/G

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/K

085481 4/K

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/X

085481 4/X

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/R

085481 4/R

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/+

085481 4/+

Ocelové razídlá, výmennéSúprava čísel 0 – 9 Výška písma 4

085483 4

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/T

085481 4/T

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/Y

085481 4/Y

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/2

085481 4/2

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/F

085481 4/F

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/V

085481 4/V

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 4/A

085481 4/A