

**Bunda spľňajúca viacero noriem Bizflame™, sivá / modrá, Veľkosť Unisex: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 091446 S |
| GTIN | 5036108308972 |
| Trieda položky | 04J |

Popis**Prevedenie:**

Dvojfarebná bunda s pásom zaručuje **bezpečné nosenie** vďaka **nastaviteľnému bedrovému pásu** a suchým zipsom na manžetách.

- **Dá sa uzavrieť pomocou zipsu a cvočkov.**
- **Päť vreciek na dostatok úložného priestoru.**
- **Dve pútka na vysielaciu.**
- **Patentové gombíky na bokoch.**
- **Záhyby na chrbte.**

Kolekcia Portwest Bizflame™ Industry bola vyvinutá na použitie v najnáročnejších podmienkach. Špeciálna tkanina chráni pred sálavým a kontaktným teplom, ako aj pred striekajúcim roztaveným kovom. Modely tohto radu neobsahujú **kov**, čo minimalizuje riziko vzniku statickej elektriny a poškodenia povrchu. Všité a **ohňovzdorné reflexné pásy** zaisťujú lepšiu viditeľnosť. Okrem toho je materiál pevný a **vhodný na priemyselné pranie**. Farebne a tvarovo veľmi stále.

Norma:

- **EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1**
- **EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2**
- **EN 1149-5**
- **EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²**
- **EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1**
- **EN 13034 Typ PB 6**

· ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Technický opis

| | |
|----------------------------------|--|
| Pohlavie | Unisex |
| Veľkosť Unisex | S |
| Zloženie tkaniny | 80% bavlna |
| Zloženie tkaniny | 1 % karbónové vlákno |
| Zloženie tkaniny | 19% polyester |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 340 g/m ² |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Pranie | Vhodné na priemyselné pranie |
| Pranie | 60 °C šetrné pranie |
| Farba | sivá / modrá |
| Norma | EN 13034-6 |
| Norma | EN IEC 61482-2 |
| Odev podľa | DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní |
| Odev podľa | DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou |
| Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti |
| Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |