

**PORTWEST****Bunda spľňajúca viacero noriem WX3™, čierna / antracitová, Velkosť Unisex: M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	091448 M
GTIN	5036108368457
Trieda položky	04J

**Popis****Prevedenie:**

Ochranná bunda s **kontrastnými prvkami** a **reflexnými páskami spomaľujúcimi horenie** poskytuje pohodlie a voľnosť pohybu cez **strečové vložky**.

- **Dá sa uzavrieť pomocou zipsu a cvočkov.**
- **Všestranné vrecká.**
- **Odvetrávanie na chrbte pre priedušnosť.**
- **Predtvarované ohyby ramien zabraňujú únave rúk.**
- **Vyhrnutý spodný okraj a predĺžený chrbát pre bezpečné nosenie.**

Kolekcia Portwest WX3™ je vyrobená z **inherentnej 280 g látky Modaflame™** a kombinuje pevné ochranné oblečenie s komfortom a estetikou. Táto vlastnosť zaručuje, že nehorľavé vlastnosti zostanú trvalé. **Strečové vložky** poskytujú výnimočnú flexibilitu v oblastiach, ktoré sú vystavené vysokým úrovniam pohybu, čo uľahčuje každodennú prácu. Sofistikované dizajnové riešenia lemu, zapínania a vreciek zaručujú bezkonkurenčné prispôsobenie a bezpečnosť.

**Norma:**

- **EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1**
- **EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2**
- **EN 1149-5**
- **EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm<sup>2</sup>**
- **EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1**

- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm<sup>2</sup> (HAF 75.8%)

## Technický opis

Veľkosť Unisex	M
Pohlavie	pánske
Zloženie tkaniny	60% modakryl
Zloženie tkaniny	39% bavlna
Zloženie tkaniny	1 % karbónové vlákno
Gramáž materiálu/hustota tkaniny	280 g/m <sup>2</sup>
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Pranie	60 °C farebná bielizeň
Farba	čierna / antracitová
Norma	EN 13034-6
Norma	EN IEC 61482-2
Odev podľa	DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Odev podľa	DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zvaraní
Odev podľa	DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Druh produktu	Bunda s výstražnou ochranou