

 PORTWEST**Bunda spľňajúca viacero noriem WX3™, čierna / antracitová, Velkosť Unisex: S**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	091448 S
GTIN	5036108368464
Trieda položky	04J

Popis

Prevedenie:

Ochranná bunda s **kontrastnými prvkami** a **reflexnými páskami** spomaľujúcimi horenie poskytuje pohodlie a voľnosť pohybu cez **strečové vložky**.

- **Dá sa uzavrieť pomocou zipsu a cvočkov.**
- **Všestranné vrecká.**
- **Odvetrávanie na chrbte pre priedušnosť.**
- **Predtvarované ohyby ramien** zabraňujú únave rúk.
- **Vyhrnutý spodný okraj a predĺžený chrbát** pre bezpečné nosenie.

Kolekcia Portwest WX3™ je vyrobená z **inherentnej 280 g látky Modaflame™** a kombinuje pevné ochranné oblečenie s komfortom a estetikou. Táto vlastnosť zaručuje, že nehorľavé vlastnosti zostanú trvalé. **Strečové vložky** poskytujú výnimočnú flexibilitu v oblastiach, ktoré sú vystavené vysokým úrovňam pohybu, čo uľahčuje každodennú prácu. Sofistikované dizajnové riešenia lemu, zapínania a vreciek zaručujú bezkonkurenčné prispôsobenie a bezpečnosť.

Norma:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6

· ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

Technický opis

Veľkosť Unisex	S
Pohlavie	pánske
Zloženie tkaniny	60% modakryl
Zloženie tkaniny	39% bavlna
Zloženie tkaniny	1 % karbónové vlákno
Gramáž materiálu/hustota tkaniny	280 g/m ²
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Pranie	60 °C farebná bielizeň
Farba	čierna / antracitová
Norma	EN 13034-6
Norma	EN IEC 61482-2
Odev podľa	DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Odev podľa	DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zvaraní
Odev podľa	DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Druh produktu	Bunda s výstražnou ochranou