

metabo

Akumulátorový vrtací skrutkovač s lítium-iónovým akumulátorom, Typ: 602358650



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070260 602358650
GTIN	4061792187788
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové vrtacie skrutkovače so systémom Metabo Quick a bez neho.

Systém **Quick šetrí veľa času** pri častej výmene medzi vrtaním a skrutkovaním. Za pár sekúnd sa skľučovadlo s vrtákom vymení za držiak bitov vrátane bitov bez akéhokoľvek náradia.

Zvoľte si medzi **kompletnou výbavou** s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo **strojom bez príslušenstva** v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky. Na všetky akumulátory Metabo sa **vzťahuje 3-ročná záruka**, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie detaily, ako je jasné **LED pracovné svetlo** a praktický **háčik na opasok**, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Obsahuje rýchlopúlnacie skľučovadlo, 2x akumulátor, nabíjačku a metaBOX.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Napätie akumulátora	18 V
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 550 min ⁻¹
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2000 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	68 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	130 Nm
Druh batérie	Li-Ion
Kapacita akumulátora	5,2 Ah
typické použitie	Heavy Duty
Konštrukcia motora	bezkefový
Hmotnosť bez batérie	1,7 kg
Označenie výrobcu	BS 18 LTX BL I
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Balenie	Metabox
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny krútiaci moment mäkký	65 Nm
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18V
USP2	Rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v METABOXe

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ ASC145	073890 ASC145
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55-8	073890 ASC55-8

Technický list

Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55	073890 ASC55
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2	073870 5,2