

Garant**Ultrazvukový čistič GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-E, alkalická emulgácia, Obsah: 5l****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG8016 5
GTIN	4067263137863
Trieda položky	00N

Popis**Prevedenie:**

Ultrazvukový čistič Garant Green Plus – špičkový výkon s maximálnou flexibilitou. Pracujete s komplexnými geometriami obrobkov a citlivými povrchmi? Potom je séria Sonic Cleaner vyrobená pre vás. Čistiaca linka GARANT GreenPlus, ktorá je špeciálne prispôbena ultrazvukovým systémom, zahŕňa zásadité, kyslé a neutrálne čistiace prostriedky pre širokú škálu materiálov a oblastí použitia. V závislosti od požiadaviek a kontaminácie sa vysoko koncentrované čistiace prostriedky môžu riediť a sú účinné už pri izbovej teplote. Médium sa tak optimálne používa. Dlhá životnosť tiež šetrí čas a peniaze. Všetky Sonic Cleaner sú **bez štítkov, biologicky odbúrateľné, bez VOC a bez silikátov**. Jednoduchá vnútropodniková manipulácia, ochrana vašich zamestnancov a ochrana životného prostredia sú zaistené. Sonic Cleaner AL-E, **alkalický emulgačný** čistiaci koncentrát pre univerzálne ultrazvukové aplikácie s vysokou materiálovou kompatibilitou.

Poznámka::

Obsah 5 kusov

Použitie:

Pre ultrazvukové čistiace zariadenia.

Emulzie, oleje, mazivá, tuky na ťahanie, antikorózne prostriedky, brúsny prach, sadze, atramenty, tonery, lapovacie a leštiace činidlá.

Vhodné pre:

Bežné materiály, ako sú oceľ a neželezný kov, sklo, plast, keramika, guma. Vysoká kompatibilita materiálov – vopred skontrolujte, či nie sú citlivé povrchy.

Technický opis

Séria	GreenPlus
Zmiešavací pomer	3 - 10 %
Objem náplne Tekutina	5 l
Teplota skladovania	20 - 80 °C
Hodnota pH	11
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Atribút Názov produktu	alkalická emulgácia
Druh produktu	Ultrazvukový silný čistiaci prostriedok

Príslušenstvo

Ultrazvukový čistič GARANT GreenPlusSonic Cleaner AL-E
Obsah 5

088016 5