



Pásová brúska GI, Typ: 790201



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077613 790201
GTIN	2050001676757
Trieda položky	03H

Popis

Prevedenie:

Program pásového brúsenia GRIT GI pre vysoké požiadavky priemyslu: **Robustná konštrukcia, s mimoriadne výkonnými motormi.**

- **Vysoká hospodárnosť vďaka najlepšiemu obrábaciemu výkonu.**
- **Výkonný motor so 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentovaný upínací systém pásu,**
- **Vysoká pracovná bezpečnosť: doraz, brúsna medzera a ochrana očí sú individuálne nastaviteľné.**

Základný modul pre priemyselné pásové brúsky.

- **Pohodlná obsluha, chod s minimálnymi vibráciami.**
- **S konštantnými otáčkami pre vysoký výkon obrábania.**
- **Možnosť pripojenia na centrálné odsávacie zariadenia je pripravená.**

Použitie:

Spolu s nohami stroja Č. 077614 ako **brúska, s rozširujúcimi modulmi na brúsenie polomerov, pozdĺžne, plošné, bezhrotové brúsenie a odihľovanie.**

Rozsah balenia:

Vrátane zástrčky CEE (16 A), 1 brúsneho pásu.

Upozornenie:

Brúsne pásy nájdete na Č. 558310 ff a Č. 558453-56.

Technický opis

maximálne otáčky 1. stupeň

3000 min⁻¹

Označenie výrobcu	GI 75
Šírka pásu	75 mm
Hmotnosť	65 kg
Dĺžka pásu	2000 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Pásová brúska

Príslušenstvo

Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 36	558454 36
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 80	558454 80
Strojná päťka Typ 99001003	077614 99001003
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 80	558453 80
Strojná päťka Typ 99001004	077614 99001004
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 60	558453 60
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 120	558310 120
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 60	558310 60
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 60	558454 60
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 36	558456 36
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 36	558453 36
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 120	558454 120
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 120	558453 120
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 40	558310 40
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 80	558310 80