



Sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou so základnými a tvrdými nastavbovými čelustami, DIN 702-4, Typ: 160



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313120 160
GTIN	4019208227771
Trieda položky	33R

Popis

Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny.
- S poistkou čelustí, strediacie upínanie.
- Veľký prechod.
- Dvakrát väčšia presnosť ako predpisuje DIN 6386.
- Vysoká upínacia sila pri nízkej vynaloženej sile.
- Vyššie otáčky vďaka bezpečnostnému blokovaciemu posúvaču.
- Čeluste je možné jednoducho a rýchlo otočiť, resp. vymeniť.
- Vonkajší obrys s okrajom proti striekajúcej vode.
- Maznice na mazanie všetkých klzných plôch.

Výhoda:

Tam, kde sa požadujú extrémne vysoké upínacie sily, vysoké presnosti obvodovej hádzavosti a spoľahlivá trvalá presnosť opakovania.

Použitie:

Pre vretená strojov s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Upevnenie skrutkami spredu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôbené stroju a potom sústružníckemu skľučovadlu.

Materiál:

Celoceľové, kompletne povrchovo kalené.

Rozsah balenia:

Vrátane: 1 súpravy čelustí, 1 upínacieho kľúča, 1 súpravy upevňovacích skrutiek.

Upozornenie:

Otvor E môžete vyvítať: veľ. 160 pre 45 mm, veľ. 200 pre 55 mm, veľ. 250 pre 75 mm, veľ. 315 pre 102 mm (za príplatok).

Technický opis

Prietok E	42 mm
Vonkajší Ø A	164 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri	67 - 174 mm
Výška skľučovadla D	63 mm
Hmotnosť	9,3 kg
maximálne otáčky	5400 min ⁻¹
Ø centrovania B	145 mm
Typ	160
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka	5 - 161 mm
Upínací zdvih na čelust' S	6,2 mm
Kľúč Vnútorň štvorhran K	10 mm
Norma	DIN 702-4
Farebný kód pre príslušenstvo	Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče

Príslušenstvo

Súprava základných čelustí 3dielna,rovne ozubenie pre typ skľučovadla 160	313207 160
Súprava základných čelustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 160	313205 160
	313250 160

Tvrde nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ
skľučovadla 160

Tvrde nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ
skľučovadla 160

313210 160

Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ
skľučovadla 160

313200 160