



Sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou so základnými a tvrdými nastavbovými čelustami, DIN 702-3, Typ / záznam krátkeho zúženia: 160/5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313140 160/5
GTIN	4019208227870
Trieda položky	33R

Popis

Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny.
- S poistkou čelustí, strediace upínanie.
- Veľký prechod.
- Dvakrát väčšia presnosť ako predpisuje DIN 6386.
- Vysoká upínacia sila pri nízkej vynaloženej sile.
- Vyššie otáčky vďaka bezpečnostnému blokovaciemu posúvaču.
- Čeluste je možné jednoducho a rýchlo otočiť, resp. vymeniť.
- Vonkajší obrys s okrajom proti striekajúcej vode.
- Maznice na mazanie všetkých klzných plôch.

Výhoda:

Tam, kde sa požadujú extrémne vysoké upínacie sily, vysoké presnosti obvodovej hádzavosti a spoľahlivá trvalá presnosť opakovania.

Použitie:

Pre hlavy vretien DIN 702-3. S rozpernou skrutkou a maticou s nákrúžkom. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Materiál:

Celooceľové, kompletne povrchovo kalené.

Rozsah balenia:

Vrátane: 1 súpravy čelustí, 1 upínacieho kľúča, 1 súpravy upevňovacích skrutiek.

Upozornenie:

Otvor E môžete vyvítať: veľ. 160 pre 45 mm, veľ. 200 pre 55 mm, veľ. 250 pre 75 mm, veľ. 315 pre 102 mm (za príplatok).

Technický opis

Upínací zdvih na čelusť S	6,2 mm
Prietok E	42 mm
Ø centrovacieho kužela B	82,563 mm
Vonkajší Ø A	164 mm
Veľkosť rozperných skrutiek	M10
maximálne otáčky	5400 min ⁻¹
Hmotnosť	8,7 kg
Počet rozperných skrutiek	4
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka	5 - 161 mm
Typ	160
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri	67 - 174 mm
Upínanie krátkeho kužela	5
Kľúč Vnútorň štvorhran K	10 mm
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče

Príslušenstvo

Tvrde nastavbové čeluste 3dielna sada pre typ skľučovadla 160	313250 160
	313210 160

Tvrde nadstavbové čeľuste 3dielna sada pre typ
skľučovadla 160

Súprava základných čeľustí 3dielna,rovne ozubenie pre typ
skľučovadla 160

313207 160

Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ
skľučovadla 160

313205 160

Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ
skľučovadla 160

313200 160