



Kufřík na náradie XL 2 Trolley electric, 60-dielne, Počet dielov: 60



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680110 60
GTIN	4010995457952
Trieda položky	66H

Popis

Prevedenie:

Trolley XL 2 ponúka optimálny úložný priestor a flexibilnú organizáciu na všestranné použitie. Vďaka 92 slučkám, dvom zásuvným modulom, priehradke na dokumenty a drobné súčiastky a individuálne nastaviteľnému rozčleneniu podlahy zaručuje poriadok a rýchly prístup k nástrojom. Ergonomické a izolované skrutkovacie náradie pre bezpečnú prácu na elektrických zariadeniach, testované podľa **IEC 60900**.

- **Pohodlná preprava:** Extra dlhá teleskopická rukoväť a kolieska s ľahkým chodom pre bezproblémovú prepravu.
- **Bezpečne:** Plynové tlakové klapky zabráňujú nechcenému uzavretiu a chránia prsty.
- **Robustné:** Vyrobené z odolného polypropylénu (PP), ideálny pre leteckú prepravu vďaka ventilu na vyrovnávanie tlaku vzduchu.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Skrutkovač VDE pre Schlitz: Á 1 ks veľ. 3,5; 4,0; 5,5 mm

Skrutkovač VDE na skrutky Phillips: 1 ks veľ. PH1; PH2

Elektrikársky skladací meter 2 m metrický: 1 ks

Elektrikárska vodováha 400 mm: 1 ks

Skrutkovač VDE s bitovým zásobníkom, zmiešaný so 4 slimBitmi: 1 ks
Krimpovacie kliešte na káblové koncovky: 1 ks 0,08 – 16 mm²
Kľúč na čapy súprava 9-dielna držiak šesťhran-guľová hlava, matne chrómované: 1 ks
VDE Odizolovacie multifunkčné náradie pre káble kruhového prierezu 125 mm: 1 ks
VDE Kombinované kliešte s extra dlhým ostrím 180 mm: 1 ks
VDE Bočné štiepacie kliešte 160 mm: 1 ks
VDE Ploché zaoblené kliešte s ostrím rovného tvaru 200 mm: 1 ks
Súprava bitov 31-dielna zmiešaná, pre Phillips; pre Pozidriv; pre Schlitz: 1 ks
Rezačka na káble s otváracou pružinou, ktorú možno zapnúť a vypnúť v 210 mm blistri: 1 ks
Kufrík na náradie XL 2 Trolley prázdny: 1 ks

Technický opis

Výška	440 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Šírka	520 mm
Hĺbka	277 mm