



Pásová brúska GI, Typ: 790204



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077613 790204
GTIN	2050001676771
Trieda položky	03H

Popis

Prevedenie:

Program pásového brúsenia GRIT GI pre vysoké požiadavky priemyslu: **Robustná konštrukcia, s mimoriadne výkonnými motormi.**

- **Vysoká hospodárnosť vďaka najlepšiemu obrábaciemu výkonu.**
- **Výkonný motor so 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentovaný upínací systém pásu,**
- **Vysoká pracovná bezpečnosť: doraz, brúsna medzera a ochrana očí sú individuálne nastaviteľné.**

Základný modul pre priemyselné pásové brúsky.

- **Pohodlná obsluha, chod s minimálnymi vibráciami.**
- **S konštantnými otáčkami pre vysoký výkon obrábania.**
- **Možnosť pripojenia na centrálnu odsávaciu zariadenia je pripravená.**

Použitie:

Spolu s nohami stroja Č. 077614 ako **brúska, s rozširujúcimi modulmi na brúsenie polomerov, pozdĺžne, plošné, bezhrotové brúsenie a odhľovanie.**

Rozsah balenia:

Vrátane zástrčky CEE (16 A), 1 brúsneho pásu.

Upozornenie:

Brúsne pásy nájdete na Č. 558310 ff a Č. 558453-56.

Technický opis

maximálne otáčky 2. stupeň

3000 min⁻¹

Šírka pásu	150 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	3000 min ⁻¹
Hmotnosť	82 kg
Označenie výrobcu	GI 150
Dĺžka pásu	2000 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Pásová brúska

Príslušenstvo

Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 120	558330 120
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 80	558330 80
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 120	558453 120
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 60	558453 60
Strojná päťka Typ 99001004	077614 99001004
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 60	558330 60
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 80	558453 80
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 36	558453 36
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 120	558454 120
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 60	558454 60
Strojná päťka Typ 99001003	077614 99001003
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 80	558454 80
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 36	558456 36
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 36	558454 36
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 40	558330 40